

ZAP 25 - Crimpwerkzeug, pneumatisch



1203110

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1203110>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Pneumatische Presszange, für Aderendhülsen nach DIN 46228-1: 1992-08 und DIN 46228-4: 1990-09, für Leiterquerschnitt 0,25 - 2,5 mm²

Ihre Vorteile

- Die Presszangen sind druckluftbetriebene Werkzeuge für Aderendhülsen im Querschnittsbereich 0,25 mm² ... 2,5 mm²
- Die ZAP 25 ist mit einem Duo-Press-Gesenk versehen, das sowohl die frontale als auch die seitliche Leitereinführung ermöglicht

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1203110
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3232
GTIN	4017918018085
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	761,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	761,9 g
Zolltarifnummer	84671900
Ursprungsland	DE

ZAP 25 - Crimpwerkzeug, pneumatisch



1203110

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1203110>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpautomat
Verpressung	trapezförmig
Luftverbrauch je Pressung	0,2 l
Pressdruckbereich	4,00 bar ... 6,00 bar
Produkteigenschaft	Start des Crimpzyklus durch den Handschalter
	Duo-Pressgesenk für frontale und seitliche Leitereinführung
	Öse zur Verwendung eines Balancers
	1 Gesenknest
	Gesenkbreite: 12 mm
Crimpbreite	12,00 mm
	Einführtrichter ermöglicht einfache Positionierung

Elektrische Eigenschaften

Frequenzbereich	0 Hz
-----------------	------

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,25 mm ² ... 2,5 mm ² (2 x 0,5 mm ² ... 2 x 1,5 mm ²)
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Maße

Breite	44 mm
Höhe	44 mm
Länge	200 mm

ZAP 25 - Crimpwerkzeug, pneumatisch



1203110

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1203110>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1203110>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01549



EAC

Zulassungs-ID: 0278662

ZAP 25 - Crimpwerkzeug, pneumatisch



1203110

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1203110>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

ZAP 25 - Crimpwerkzeug, pneumatisch



1203110

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1203110>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de