

PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30-SET35 - Sicherheitsrelais



1217839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1217839>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Set aus 35 Stück Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Cat. 4, PL e nach EN ISO 13849, automatische oder manuelle Aktivierung, 2 Schließer Abfallverzögert von 0,1 s bis 30 s, steckbare Schraubanschlussklemme

Ihre Vorteile

- Manuell überwachte und automatische Aktivierung
- Für Not-Halt- und Schutztürüberwachung sowie zur Auswertung von Lichtgittern
- 1- und 2-kanalige Ansteuerung
- Feste Verzögerungszeiten von 0,1 s ... 30 s
- Schutzetiketten gegen Manipulation der eingestellten Zeit (PSR-ESD-300) bzw. elektronischer Manipulationsschutz (PSR-ESD-30)
- Max. 3 unverzögerte und 2 abfallverzögerte Kontakte
- Bis Cat. 4/PL e nach ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1217839
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Produktschlüssel	DNA131
GTIN	4063151300982
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6.287 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6.008 g
Zolltarifnummer	85371098
Ursprungsland	DE

PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30-SET35 - Sicherheitsrelais



1217839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1217839>

Set besteht aus

PSR-SCP- 24DC/ESD/4X1/30 - Sicherheitsrelais

2981800

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2981800>



Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Cat. 4, PL e nach EN ISO 13849, automatische oder manuelle Aktivierung, 2 Schließer abfallverzögert von 0,1 s ... 30 s, steckbare Schraubanschlussklemme

PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30-SET35 - Sicherheitsrelais



1217839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1217839>

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz
-----------------------	-----------------------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Sicherheitsrelais
Produktfamilie	PSRclassic
Anwendung	Not-Halt
	Schutztür
	Lichtgitter
Ansteuerung	1- und 2-kanalig
Lebensdauer mechanisch	ca. 10^7 Schaltspiele
Relaistyp	Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2

Zeiten

Ansprechzeit typisch	150 ms (überwacher/ manueller und Autostart)
Rückfallzeit typisch	20 ms (Unverzögerte Kontakte)
	100 ms (verzögerte Kontakte)
Verzögerungszeitbereich	0,1 s ... 30 s ± 30 % (einstellbar)
Wiederbereitschaftszeit	330 ms (Wiederanlauf)
	1 s (Einschaltmoment)

Elektrische Eigenschaften

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	1,8 W
Nennbetriebsart	100 % ED
Bemessungsisolationsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung / Isolierung	4 kV / Basisisolierung

Versorgung

Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung U_S	24 V DC
Einschaltstrom	typ. 250 mA

Eingangsdaten

Allgemein

Eingangsnennspannung U_N	24 V DC
Eingangsspannungsbereich bezogen auf U_N	0,85 ... 1,1
Typischer Eingangsstrom bei U_N	75 mA DC

PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30-SET35 - Sicherheitsrelais



1217839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1217839>

Spannung an Eingangs-, Start- und Rückführkreis	ca. 24 V DC
Ansprechzeit typisch	150 ms (überwacher/ manueller und Autostart)
Rückfallzeit typisch	20 ms (Unverzögerte Kontakte) 100 ms (verzögerte Kontakte)
Rückfallzeitbereich typisch	0,1 s ... 30 s
Wiederbereitschaftszeit	330 ms (Wiederaufbau) 1 s (Einschaltmoment)
Schutzbeschaltung	Suppressordiode, 33 V DC
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand	500 Ω (Eingangs- und Reset-Kreis bei U_N)
Betriebsspannungsanzeige	LED grün
Statusanzeige	LED K1/K2 und K3(t)/K4(t), grün

Ausgangsdaten

Kontaktausführung	4 Freigabestrompfade
Kontaktmaterial	AgSnO ₂
Schaltspannung maximal	250 V AC/DC
Schaltspannung minimal	15 V AC/DC
Grenzdauerstrom	6 A (Schließer)
Einschaltstrom maximal	6 A
Einschaltstrom minimal	25 mA
Quadr. Summenstrom	120 A ² (siehe Derating)
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal	144 W (24 V DC, $\tau = 0$ ms)
	288 W (48 V DC, $\tau = 0$ ms)
	90 W (110 V DC, $\tau = 0$ ms)
	88 W (220 V DC, $\tau = 0$ ms)
	1500 VA (250 V AC, $\tau = 0$ ms)
Abschaltleistung (induktive Last) maximal	42 W (24 V DC, $\tau = 40$ ms)
	33 W (48 V DC, $\tau = 40$ ms)
	25 W (110 V DC, $\tau = 40$ ms)
	23 W (220 V DC, $\tau = 40$ ms)
Schaltleistung minimal	0,4 W
Schaltvermögen (360/h Schaltspiele)	auf Anfrage
Schaltvermögen (3600/h Schaltspiele)	3 A (24 V (DC13))
	3 A (230 V (AC15))
Ausgangssicherung	10 A gL/gG NEOZED (Schließer)

Relais: Freigabestrompfade

Anzahl der Ausgänge	4
Kontaktmaterial	AgSnO ₂
Schaltspannung	max. 250 V AC/DC
	min. 15 V AC/DC
Schaltleistung	min. 0,4 W
Einschaltstrom	max. 6 A
Grenzdauerstrom	6 A

PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30-SET35 - Sicherheitsrelais



1217839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1217839>

Quadr. Summenstrom	49 A ²
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal	144 W (24 V DC, $\tau = 0$ ms)
	288 W (48 V DC, $\tau = 0$ ms)
	90 W (110 V DC, $\tau = 0$ ms)
	88 W (220 V DC, $\tau = 0$ ms)
	1500 VA (250 V AC, $\tau = 0$ ms)
Abschaltleistung (induktive Last) maximal	42 W (24 V DC, $\tau = 40$ ms)
	33 W (48 V DC, $\tau = 40$ ms)
	25 W (110 V DC, $\tau = 40$ ms)
	23 W (220 V DC, $\tau = 40$ ms)

Anschlussdaten

Anschluss technik

steckbar	ja
----------	----

Leiteranschluss

Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12
Abisolierlänge	7 mm
Schraubengewinde	M3

Signalisierung

Statusanzeige	LED (grün)
Fehleranzeige	LED K1/K2 und K3(t)/K4(t), grün

Maße

Breite	22,5 mm
Höhe	99 mm
Tiefe	114,5 mm

Materialangaben

Material Gehäuse	PA
------------------	----

Kennwerte

Sicherheitstechnische Daten

Stopp-Kategorie	0
	1

Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849

Kategorie	4
Performance Level (PL)	e

Sicherheitstechnische Daten

PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30-SET35 - Sicherheitsrelais



1217839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1217839>

Safety Integrity Level (SIL)	3
Sicherheitstechnische Daten	
Safety Integrity Level (SIL)	3

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Schutzart Einbauort minimal	IP54
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 45 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Einsatzhöhe	≤ 2000 m (über NN)
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung)
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung)
Schock	15g
Vibration (Betrieb)	10 Hz ... 150 Hz, 2g

Montage



Montageart	Tragschienenmontage
Einbaulage	beliebig

PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30-SET35 - Sicherheitsrelais

1217839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1217839>

Zeichnungen




2-kanalige Not-Halt-Überwachung

PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30-SET35 - Sicherheitsrelais

1217839


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1217839>

Schaltplan



Lichtgitterüberwachung

Schaltplan



Zweikanalige Schutztürüberwachung

PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30-SET35 - Sicherheitsrelais



1217839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1217839>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1217839>



cULus Listed

Zulassungs-ID: E140324



Functional Safety

Zulassungs-ID: 01/205/0656.04/23

Functional Safety

Zulassungs-ID: 968/EZ322.06/23

PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30-SET35 - Sicherheitsrelais



1217839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1217839>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27371819
ECLASS-15.0	27371819

ETIM

ETIM 9.0	EC001449
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122200
-------------	----------

PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30-SET35 - Sicherheitsrelais



1217839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1217839>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	34, 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP)(CAS-Nr.: 872-50-4)
	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(CAS-Nr.: 79-94-7)
SCIP	19a620c8-b2cf-4183-85bc-2ea025fb8108

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de