

NS 35/ 7,5 WH PERF(5,2X25)2000MM-VPE 10 - Tragschiene gelocht



1206418

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206418>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1206418
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BE7243
GTIN	4017918170820
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	660 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	660 g
Zolltarifnummer	72166190
Ursprungsland	DE

NS 35/ 7,5 WH PERF(5,2X25)2000MM-VPE 10 - Tragschiene gelocht



1206418


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206418>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Tragschiene
------------	-------------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	35 mm
Lochbreite	25 mm
Lochhöhe	5,2 mm
Tiefe	7,5 mm
Länge	2000 mm
Bohrlochabstand	36 mm

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Stahl
Beschichtung	verzinkt, weiß-passiviert

Normen und Bestimmungen


Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Prüfungen	nach EN 60715

NS 35/ 7,5 WH PERF(5,2X25)2000MM-VPE 10 - Tragschiene gelocht

1206418

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206418>

Zeichnungen



NS 35/ 7,5 WH PERF(5,2X25)2000MM-VPE 10 - Tragschiene gelocht



1206418

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206418>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 9.0	EC001285
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 35/ 7,5 WH PERF(5,2X25)2000MM-VPE 10 - Tragschiene gelocht



1206418

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206418>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de