

# NS 35/ 7,5 PERF 755MM - Tragschiene gelocht



1207640

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207640>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silber

## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 1207640                 |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück                |
| Mindestbestellmenge                      | 10 Stück                |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel                         | BE7244                  |
| GTIN                                     | 4017918932640           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 240 g                   |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 240 g                   |
| Zolltarifnummer                          | 72166190                |
| Ursprungsland                            | DE                      |

# NS 35/ 7,5 PERF 755MM - Tragschiene gelocht



1207640


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207640>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |             |
|------------|-------------|
| Produkttyp | Tragschiene |
|------------|-------------|

### Maße

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung    |  |
| Breite          | 35 mm                                                                              |
| Lochbreite      | 15 mm                                                                              |
| Lochhöhe        | 6,2 mm                                                                             |
| Tiefe           | 7,5 mm                                                                             |
| Länge           | 755 mm                                                                             |
| Bohrlochabstand | 25 mm                                                                              |

### Materialangaben

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Farbe        | silberfarben                    |
| Material     | Stahl                           |
| Beschichtung | verzinkt, dickschichtpassiviert |

### Normen und Bestimmungen

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Anschluss gemäß Norm | IEC / EN      |
| Prüfungen            | nach EN 60715 |


# NS 35/ 7,5 PERF 755MM - Tragschiene gelocht

1207640

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207640>



## Zeichnungen



# NS 35/ 7,5 PERF 755MM - Tragschiene gelocht



1207640

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207640>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400602 |
| ECLASS-15.0 | 27400602 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001285 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# NS 35/ 7,5 PERF 755MM - Tragschiene gelocht



1207640

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207640>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)