CF 500-230V - Crimpwerkzeug, elektrisch

1208348

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208348

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Universeller Elektrocrimper zur Aufnahme von Gesenken verschiedenster Kontaktelemente

Ihre Vorteile

- Isolierte Kabelschuhe bis 6 mm²
- Aderendhülsen bis 50 mm²
- Gedrehte Kontakte bis 10 mm²
- Rohrkabelschuhe bis 10 mm²
- TWIN-Aderendhülsen bis 2 x 10 mm²
- Unisolierte Kabelschuhe bis 16 mm²

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1208348
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N1 - Drucker+WKZAutomaten
Produktschlüssel	BH3231
GTIN	4046356014472
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	14.529 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	13.850 g
Zolltarifnummer	84798100
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpautomat
Verpressung	universal
Einführlänge minimal	10 mm
Produkteigenschaft	Einstellbarer Öffnungswinkel
	Einfacher Gesenkwechsel
	Integrierter, rücksetzbarer Zähler
	Zweischrittbetrieb zur Klemmung des Kontakts
	Tragegriff für wechselnde Arbeitsplätze
	Auslösung des Crimpvorgangs mittels Fußschalter

Elektrische Eigenschaften

Frequenzbereich	50 Hz
Leistungsaufnahme	160 W

Versorgung

Versorgungsspannungsbereich	230 V AC (50 Hz)

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,25 mm² ... 50 mm²
Querschnittsbereich AWG	24 ... 1/0

Maße

Artikelabmessungen

Breite	140 mm
Höhe	320 mm
Länge	220 mm

Materialangaben

Farbe	grau

Steckverbinder

Steckertyp	Steckgesicht Typ EF

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208348

EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01549

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 9.0	EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	d20b5d4a-87b3-4f99-b35a-456722efd83d

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de