

MICROFOX-S ESD - Seitenschneider



1212480

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212480>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



ESD Elektronik-Seitenschneider, runder Kopf, ohne Fase, mit Öffnungsfeder, entspiegelt und phosphatiert, 2-Komponenten Griff, Schneidkapazität: weich 0,2 - 2,0 mm; mittelhart 1 mm Durchmesser

Produktbeschreibung

Hinweis:

Aufgrund der derzeitigen Herausforderungen am globalen Beschaffungsmarkt ist Phoenix Contact leider gezwungen, ein anderes ESD konformes Material zu akzeptieren. Die Werkzeuge werden zukünftig mit Kunststoffgriffen in schwarz/türkis geliefert. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion und Qualität der ESD-Zangen.

Ihre Vorteile

- Öffnungsfeder für gleichmäßiges, leichtgängiges Öffnen
- Ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten
- Spezielle leitfähige Kunststoffgriffe für langsame und kontrollierte Abfuhr von elektrostatischer Energie
- Spezialwerkzeugstahl für dauerhafte Anwendung
- Geschraubtes Präzisionsgelenk für dauerhafte Stabilität und optimale Arbeitsergebnisse
- Metalloberflächen sind feinstpoliert und phosphatiert für einen optimalen Rostschutz und blendfreies Arbeiten

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212480
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3152
GTIN	4046356527125
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	92,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	75,5 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Elektronikzange
Produkteigenschaft	Geschraubtes Präzisionsgelenk
	Feinstpolierte und geölte Metalloberfläche
	Ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff
	Sensitive Öffnungsfeder
	ESD-geprüft

Elektrische Eigenschaften

Sicherung	DIN EN 61340-5-1/VDE 0300-5-1, DIN EN 61340-2-3/VDE 0300-2-3
-----------	--

Maße

Länge	110 mm
-------	--------

Materialangaben

Farbe	mehrfarbig
Material	Stahl
Beschichtung	phosphatiert

MICROFOX-S ESD - Seitenschneider



1212480

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212480>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212480>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

MICROFOX-S ESD - Seitenschneider



1212480

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212480>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043711
ECLASS-15.0	21043711

ETIM

ETIM 9.0	EC000165
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

MICROFOX-S ESD - Seitenschneider



1212480

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212480>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de