

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presszange



1213144

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213144>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm² ... 6 mm², ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einführung, ausgestattet mit Fallschutz

Ihre Vorteile

- Zwangssperre sorgt für gleichbleibend hochwertige Qualität der Crimpergebnisse
- Ergonomische Griffkontur sorgt für eine angenehme, ermüdungsarme Handhabung
- Liegt mit einer besonders kleinen Griffweite perfekt in jeder Hand
- Bis zu 30 % reduzierte Betätigungskraft durch optimierte Hebelübersetzung
- Stabiler Kunststoffbügel über dem Zangenkopf schützt das Werkzeug vor Sturzschäden

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1213144
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3131
GTIN	4055626212678
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	459,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	379,2 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	DIN 46228-1, DIN 46228-4
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Anwendungsbereich	TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm ²
Verpressung	Vierkant-Crimp
Produkteigenschaft	Selbsteinstellendes Crimpgesenk
	Integrierter Fallschutz
	Kompakt, leicht und optimal ausbalanciert
	Geringe Griffweite
	Ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff
	Geringe Betätigungskraft
	Für TWIN-Aderendhülsen geeignet
	Griff mit Antirutschpad
Werkzeuglos entriegelbare Zwangssperre	

Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,14 mm ²
Querschnitt max.	6 mm ²
AWG min	26
AWG max	10

Elektrische Eigenschaften

Sicherung	DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F
-----------	-----------------------------------

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,14 mm ² ... 6 mm ² (2 x 0,5 mm ² ... 2 x 4 mm ²)
Querschnittsbereich AWG	26 ... 10 (2 x AWG 20 ... 2 x AWG 12)

Maße

Breite	70 mm
Höhe	21 mm
Länge	180 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz/grün
-------	--------------

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presszange



1213144

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213144>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213144>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213144>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presszange



1213144

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213144>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de