

CRIMPFOX CENTRUS 6S CUS - Presszange



1213164

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213164>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, Zange und Eigenschaften wie CRIMPFOX CENTRUS 6S

Ihre Vorteile

- Zwangssperre sorgt für gleichbleibend hochwertige Qualität der Crimpergebnisse
- Ergonomische Griffkontur sorgt für eine angenehme, ermüdungsarme Handhabung
- Liegt mit einer besonders kleinen Griffweite perfekt in jeder Hand
- Bis zu 30 % reduzierte Betätigungskraft durch optimierte Hebelübersetzung
- Optimal geeignet für TWIN-Aderendhülse
- Stabiler Kunststoffbügel über dem Zangenkopf schützt das Werkzeug vor Sturzschäden

Kaufmännische Daten

| | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelnummer | 1213164 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ |
| Produktschlüssel | BH313V |
| GTIN | 4055626212692 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 463,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 330,85 g |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| Ursprungsland | SE |

1213164

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213164>

Technische Daten

Hinweise

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemein | DIN 46228-1, DIN 46228-4 |
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |

Artikeleigenschaften

| | |
|-------------|----------------|
| Produkttyp | Crimpwerkzeug |
| Verpressung | Vierkant-Crimp |

Crimpstelle 1

| | |
|------------------|----------------------|
| Querschnitt min. | 0,14 mm ² |
| Querschnitt max. | 6 mm ² |
| AWG min | 26 |
| AWG max | 10 |

Anschlussdaten

Leiteranschluss

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Querschnittsbereich metrisch | 0,14 mm ² ... 6 mm ² |
| Querschnittsbereich AWG | 26 ... 10 |

Maße

| | |
|--------|--------|
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 21 mm |
| Länge | 180 mm |

Materialangaben

| | |
|-------|--------------|
| Farbe | schwarz/grün |
|-------|--------------|

CRIMPFOX CENTRUS 6S CUS - Presszange



1213164

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213164>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213164>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

1213164

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213164>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000168 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

CRIMPFOX CENTRUS 6S CUS - Presszange



1213164

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213164>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de