

SPE-T1-M8MSM-180-SMD - SPE-Leiterplatten-Steckverbinder



1215777

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1215777>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



SPE-Leiterplatten-Steckverbinder, Bauform: IEC 63171-5, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, CAT B (ISO/IEC 63171), Material: Kunststoff, Anschlussart: SMD, Single Pair Ethernet

Ihre Vorteile

- Steckverbinder nach IEC 63171-2
- THR-lötfähig
- Datenübertragung bis 600 MHz
- Verpackungen für automatisierte Pick- and Place-Bestückung verfügbar

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1215777
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel	ABNBDB
GTIN	4063151297015
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	31,734 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	31,734 g
Zolltarifnummer	85366930
Ursprungsland	DE

SPE-T1-M8MSM-180-SMD - SPE-Leiterplatten-Steckverbinder



1215777

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1215777>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datensteckverbinder (geräteseitig)
Bauform	SPE
Sensorart	Single Pair Ethernet
Polzahl	2
Steckgesicht	SPE M8
Verpackungsart	Tape and Reel
Anzahl der Steckplätze	1
Geschirmt	ja
Gewindeart	M8

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	I
Verschmutzungsgrad	2

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/2)	72 V DC
Bemessungsstoßspannung	2250 V DC
Bemessungsstoßspannung (III/2)	1500 V
Bemessungsstoßspannung	1000 V DC
Bemessungsstrom	4 A
Frequenzbereich	5 Hz ... 500 Hz
Isolationswiderstand	> 1 TΩ
Übergangswiderstand	20 mΩ (nach IEC 63171)
Übertragungsmedium	Kupfer
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT B (ISO/IEC 63171)
Übertragungsgeschwindigkeit	1 GBit/s
Leistungsübertragung	PoDL

Ausgangsdaten

Übertragungsfrequenz	600,00 MHz
----------------------	------------

Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Anschlussart	SMD
--------------	-----

Maße

Breite	10,1 mm
Höhe	22,1 mm
Länge	14,5 mm
Bauhöhe	21,50 mm
Orientierung zur PCB	180,00 °

SPE-T1-M8MSM-180-SMD - SPE-Leiterplatten-Steckverbinder



1215777

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1215777>

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Gold
Material Kontaktträger	LCP

Kabel / Leitung

Prüfspannung Ader/Ader	1000 V DC
Prüfspannung Ader/Schirm	2250,00 V DC
Halogenfreiheit	ja
Ölbeständigkeit	ja
Flammwidrigkeit	ja

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 100
Steckkraft pro Signalkontakt	< 30,00 N (nach IEC 63171)
Ziehkraft pro Signalkontakt	< 30 N (nach IEC 63171)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Prüfspezifikation

Prüfspezifikation	IEC 63171
Kältebeanspruchung	-40°C
Wärmebeanspruchung	85°C
Korrosionsbeanspruchung	IEC 60512-11-7

Prüfspezifikation

Prüfspezifikation	IEC 60068-2-6
Frequenz	5-500 Hz
Sweep-Geschwindigkeit	1 Oktave/min
Amplitude	0,75 mm
Beschleunigung	100,00 m/s ²
Prüfdauer	20,00 s

Prüfspezifikation

Prüfspezifikation	IEC 60068-2-27
Beschleunigung	500,00 m/s ²
Anzahl der Schocks je Richtung	18,00

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65/IP67 (in Kombination mit M8-Gehäuseverschraubung)
	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C

SPE-T1-M8MSM-180-SMD - SPE-Leiterplatten-Steckverbinder



1215777

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1215777>

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Ölbeständigkeit	ja

Normen und Bestimmungen

Flammwidrigkeit	ja
Ölbeständigkeit	ja

Montage

Montageart	SMD-Löten
------------	-----------

Verarbeitungshinweise


Prozess	Reflow-/ Wellenlötung
Moisture Sensitive Level	MSL 1
Lötzyklen im Reflow	3

1215777

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1215777>

Zeichnungen

Diagramm



Classification reflow soldering profile

SPE-T1-M8MSM-180-SMD - SPE-Leiterplatten-Steckverbinder



1215777

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1215777>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SPE-T1-M8MSM-180-SMD - SPE-Leiterplatten-Steckverbinder



1215777

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1215777>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de