

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Mobiler Thermotransferdrucker für Markierungsmaterialien im Kassettenformat inkl. Zubehör im praktischen Koffer des bewährten L-BOXX-Systems. Der Drucker kann sowohl vorgestanzte Etiketten und Schilder als auch Materialien im Endlosformat bis zu einer Materialbreite von 24 mm bedrucken.

Produktbeschreibung

Das THERMOMARK GO SET beinhaltet einen mobilen Drucker, der dank seiner intuitiven Bedienung per Smart Device die Digitalisierung der industriellen Kennzeichnung auf eine neue Stufe bringt. Angesteuert über die MARKING system App erstellt der robuste Drucker Beschriftungen direkt vor Ort. Features wie modernste Schnittstellen, eine durchgängig geführte Erstellung von applikationsspezifischen Kennzeichnungslösungen sowie eine automatische Materialerkennung, gestalten den Erstellprozess von Markierungen dabei besonders einfach und fehlerfrei. Die Möglichkeit, sowohl bereits gestanzte als auch endlose Materialien zu bedrucken, bietet professionellen Anwendern eine große Vielzahl von Applikationen in Industrie und Handwerk.

Hinweis:

Dieses Produkt ist ausschließlich für die folgenden Länder zugelassen und darf auch nur in diesen Ländern eingesetzt werden.

Andorra, Armenien, Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kasachstan, Kirgistan, Kroatien, Lettland, Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marokko, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, USA, Vatikanstadt, Zypern

Lieferumfang:

THERMOMARK GO, Koffer, Akku, Netzteil inkl. 4 Adapter, USB-Kabel, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, Kurzanleitung

Ihre Vorteile

- Wartungsfreier Betrieb mit bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie
- Bedruckung von gestanzten bzw. endlos Klebeetiketten, Einsteckschildern und Schrumpfschläuchen
- Vollumfängliche Bedienung über digitale Geräte mit der MARKING system App
- Benutzerfreundliche Bedienung durch kontextsensitiver Menüführung der MARKING system App und Application Wizards für die einfache Erstellung applikationsspezifischer Markierungslösungen
- Der THERMOMARK GO bedruckt Materialien im Kassettenformat, welche das zu beschriftende Material und das passende Farbband enthalten
- Einfacher Materialwechsel dank einheitlichem GO SERIES Cartridge System
- Alternative Ansteuerung über die Software PROJECT complete
- Unterwegs alles dabei und jederzeit griffbereit: der Koffer bietet ausreichend Platz für Ihr Drucksystem inkl. Zubehör sowie für 9 Materialkassetten
- Optimaler Schutz Ihres Drucksystems in allen Alltagssituationen dank widerstandsfähiger Materialien sowie fest schließender Bügel
- Einfaches und effizientes Aufbewahren und Transportieren Ihres mobilen Drucksystems
- Maximale Flexibilität für alle Transportsituationen dank des bewährten L-BOXX-Systems

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1221548
---------------	---------

THERMOMARK GO SET - Thermotransferdrucker-Set



1221548

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1221548>

Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N1 - Drucker+WKZAutomaten
Produktschlüssel	BG1222
GTIN	4063151309268
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3.411 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3.411 g
Zolltarifnummer	84433210
Ursprungsland	CN

THERMOMARK GO SET - Thermotransferdrucker-Set



1221548

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1221548>

Set besteht aus

THERMOMARK GO - Thermotransferdrucker

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1090747>



Mobiler Thermotransferdrucker für Markierungsmaterialien im Kassettenformat inkl. Zubehör. Der Drucker kann sowohl vorgestanzte Etiketten und Schilder als auch Materialien im Endlosformat bis zu einer Materialbreite von 24 mm bedrucken

THERMOMARK GO ACCU - Akku

0805009

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0805009>



Akku zum mobilen Betrieb der Drucker THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

THERMOMARK GO SET - Thermotransferdrucker-Set



1221548

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1221548>

THERMOMARK GO ADAPTER - Netzteil

0805010

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0805010>



Netzteil inkl. 4 Adaptern zum Betrieb der Drucker THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etikett

1116204

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1116204>



Etikett, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 297, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 20 mm

THERMOMARK GO SET - Thermotransferdrucker-Set



1221548

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1221548>

THERMOMARK GO CASE - Koffer

1229456

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1229456>



Praktischer und robuster Koffer zum Verstauen der mobilen Drucker THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K sowie dem Zubehör. Der Koffer bietet Platz für 9 Materialkassetten und maximale Flexibilität für alle Transportsituationen dank des bewährten L-BOXX-Systems.

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Drucksystem
Lieferumfang	THERMOMARK GO, Koffer, Akku, Netzteil inkl. 4 Adapter, USB-Kabel, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, Kurzanleitung

Beschriftung

Kennzeichnungstechnologie	Thermotransfer
---------------------------	----------------

Geräteigenschaften

Druckbreite	22 mm
Druckauflösung	203 dpi
Betriebssystem	Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Elektrische Eigenschaften

Versorgung

Versorgungsspannungsbereich	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
-----------------------------	---

Schnittstellen

Schnittstelle	USB, Bluetooth
---------------	----------------

Maße

Breite	135 mm
Höhe	175 mm
Länge	70 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	5 °C ... 40 °C
-------------------------------	----------------

1221548

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1221548>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 9.0	EC001684
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--