

SAC-5P-MS/ 7,5-923/FR CAN SCO - Bussystem-Kabel



1231184

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1231184>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfrei, silbergrau RAL 7001, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Kabellänge: 7,5 m, Steckverbinder ungeschirmt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1231184
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel	AF1CDD
GTIN	4063151331641
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	474,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	447,95 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datenkabel konfektioniert
Anwendung	Standard
Sensorart	CANopen®
Polzahl	5
Anzahl der Kabelabgänge	1
Geschirmt	ja
Kodierung	A

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Schnittstellen

Bussystem	CANopen®/DeviceNet™
Signalart/Kategorie	CANopen®
	DeviceNet™

Signalisierung

Statusanzeige	nein
Statusanzeige vorhanden	nein

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	48 V AC
	60 V DC
Nennstrom I_N	4 A
Übertragungsmedium	Kupfer

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Dichtung	NBR
Material Griffkörper	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontaktträger	TPU GF
Material Verschraubung	Zinkdruckguss, vernickelt

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform	Stecker gerade M12 SPEEDCON
Polzahl	5
Verriegelungsart	SPEEDCON

SAC-5P-MS/ 7,5-923/FR CAN SCO - Bussystem-Kabel



1231184

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1231184>

Kodierungsart	A (Standard)
---------------	--------------

Anschluss 2

Bauform	Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON
Polzahl	5
Verriegelungsart	SPEEDCON
Kodierungsart	A (Standard)

Kabel / Leitung

Leitungslänge	7,5 m
---------------	-------

CANopen®/DeviceNet™, PUR, grau [923]

Maßzeichnung		
UL AWM Style	21198 (80 °C / 300 V)	
Polzahl	4	
Geschirmt	ja	
Leitungstyp	CANopen®/DeviceNet™, PUR, grau [923]	
Leiteraufbau	2xAWG24/19+2xAWG22/19	
AWG Signalleitung	24	
AWG Spannungsversorgung	22	
Leitungsquerschnitt	2x 0,25 mm² (Datenleitung)	
	2x 0,34 mm² (Spannungsversorgung)	
	1x 0,34 mm² (Beilaufhilfe)	
Aderdurchmesser inklusive Isolierung	1,95 mm ±0,05 mm (Datenleitung)	
	1,4 mm ±0,05 mm (Spannungsversorgung)	
Leitungsaußendurchmesser	6,70 mm ±0,3 mm	
Außenmantel, Material	PUR	
Außenmantel, Farbe	silbergrau RAL 7001	
Material Leiter	verzinnte Cu-Litze	
Material Aderisolation	geschäumtes PE (Datenleitung)	
	PE (Spannungsversorgung)	
Einzelader, Farbe	rot-schwarz, blau-weiß	
Paarverseilung	2 Adern zum Paar	
Gesamtverseilung	2 Paare um eine Beilaufhilfe in der Mitte zur Seele	
Optische Schirmbedeckung	80 %	
Isolationswiderstand	≥ 5 GΩ*km (Datenleitung)	
	≥ 5 GΩ*km (Spannungsversorgung)	
Wellenwiderstand	120 Ω ±10 % (bei 1 MHz)	

1231184

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1231184>

Nennspannung Kabel	≤ 300 V (Spitzenwert, nicht für Starkstromzwecke)
Prüfspannung Ader/Ader	2000 V (50 Hz, 1 min.)
Prüfspannung Ader/Schirm	2000,00 V (50 Hz, 1 min.)
Mindestbiegeradius, fest verlegt	4 x D
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt	8 x D
Dynamische Belastbarkeit (Biegen)	Biegezyklen maximal: 5000000, Biegeradius: 70 mm, Biegeradius: 15 x D, Fahrweg: 4,5 m, Fahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 3 m/s², Umgebungstemperatur: -20 °C ... 60 °C
Schirmdämpfung	≤ 22,9 dB/km (bei 1 MHz)
	≤ 16,4 dB/km (bei 500 kHz)
	≤ 9,5 dB/km (bei 125 kHz)
Halogenfreiheit	nach DIN VDE 0472 Teil 815
	nach IEC 60754-1
Flammwidrigkeit	UL 1581, Abschnitt 1060 und UL 2556, Abschnitt 9.3 (FT1)
	UL 1581, Abschnitt 1100 und UL 2556, Abschnitt 9.1 (HFT/FT2)
	IEC 60332-1-2
	nach ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)
	-30 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)
	-20 °C ... 60 °C (bei Installation)
	-20 °C ... 60 °C (Kabel, Schleppketteneinsatz)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP65
	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse)	-25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse)

1231184

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1231184>


Zeichnungen

Maßzeichnung



Stecker M12 x 1, gerade, geschirmt

Maßzeichnung




Buchse M12 x 1, gewinkelt

1231184


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1231184>

Schemazeichnung



Polbild M12-Stecker, 5-polig, A-kodiert, Ansicht Stiftseite

Schemazeichnung




Polbild Buchse M12, 5-polig, A-kodiert, Ansicht Buchsenseite

1231184

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1231184>

Schaltplan



Kontaktbelegung des M12-Stecker und der M12-Buchse

SAC-5P-MS/ 7,5-923/FR CAN SCO - Bussystem-Kabel



1231184

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1231184>

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1231184>

UL Listed Zulassungs-ID: FILE E 221474				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	125 V	4 A	-	-

cUL Listed Zulassungs-ID: FILE E 221474				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	125 V	4 A	-	-

1231184

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1231184>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

1231184

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1231184>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de