

HC-26S1N122300X - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1240143

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240143>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gerätesteckverbinder Vorderwand, gerade, Schraubverriegelung, M27, Polzahl: 26, Kontaktart: Buchse, Flachdichtung, geschirmt: ja, Polzahl: 26, Anschlussart: Lötkehl, Serie: HC, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %), Dieses Produkt befindet sich in einem Abkündigungsprozess. Für neue Projekte darf dieses Produkt nicht mehr berücksichtigt werden. Bitte wenden Sie sich für Alternativen an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1240143
Verpackungseinheit	24 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABRAJL
GTIN	4063151450113
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	43,962 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	39,898 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

HC-26S1N122300X - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1240143

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240143>

Technische Daten

Montage

Montageart	Vorderwandmontage/Vierkantflansch (4x Ø 3,2 mm)
------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder (geräteseitig)
Serie	HC
Anwendung	Signal
Polzahl	26
Steckgesicht	26
Geschirmt	ja
Kodierung	N
Gewindeart	M27

Materialangaben

Material Gehäuse	Metall
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	FPM oder NBR oder EPDM

Elektrische Eigenschaften

Kontakt

Kontaktdurchmesser	1 mm
Querschnitt min.	0,08 mm ²
Querschnitt max.	1 mm ²
Nennstrom I _N	8 A
Nennspannung U _N	48 V AC 74 V DC
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Anschlussart	Lötkelch
Kontaktart	Buchse

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	50
-------------	----

Steckverbinder

HC-26S1N122300X - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1240143

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240143>

Bauform	gerade
Drehsinn	Standard

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 125 °C
Höhenlage	2000 m


HC-26S1N122300X - Gerätesteckverbinder Vorderwand

1240143

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240143>


Zeichnungen

Maßzeichnung



Einbaumaße

Maßzeichnung




Maßzeichnung

HC-26S1N122300X - Gerätesteckverbinder Vorderwand

1240143

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240143>

Schemazeichnung



Polbild

HC-26S1N122300X - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1240143

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240143>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 9.0	EC003569
----------	----------

HC-26S1N122300X - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1240143

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240143>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de