

RC-09P1N120000X - Kontakteinsatz



1240549

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240549>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kontakteinsatz, M23, Polzahl: 8+1, Kontaktart: Stift, Lötkelch, Serie: NC, RC, RM, TU, UC, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1240549
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABRAFU
GTIN	4063151425678
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	8,51 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,212 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kontakteinsatz
Serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Anwendung	Signal
Polzahl	9
Steckgesicht	8+1
Kodierung	N
Gewindeart	M23

Elektrische Eigenschaften

Kontakt: Kontaktgruppe 1

Kontaktdurchmesser	2 mm
Querschnitt min.	0,08 mm ²
Querschnitt max.	2,5 mm ²
Nennstrom I _N	20 A (bei max. Anschlussquerschnitt)
Nennspannung U _N	48 V AC
	74 V DC
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV

Kontakt: Kontaktgruppe 2

Kontaktdurchmesser	1 mm
Querschnitt min.	0,08 mm ²
Querschnitt max.	1 mm ²
Nennstrom I _N	8 A
Nennspannung U _N	48 V AC
	74 V DC

Anschlussdaten

Anschlussart	Lötkelch
--------------	----------

Materialangaben

Material Isolierkörper	PBT
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au

Steckverbinder

RC-09P1N120000X - Kontakteinsatz



1240549

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240549>

Drehsinn	Standard
----------	----------


Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	50
-------------	----


Zeichnungen

Schemazeichnung




Polbild

Schemazeichnung



Polbild

Schemazeichnung



Maßzeichnung

RC-09P1N120000X - Kontakteinsatz



1240549

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240549>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240549>



EAC

Zulassungs-ID: 19060508

RC-09P1N120000X - Kontakteinsatz



1240549

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240549>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--