

RC-17P1N8AC3K5X - Durchführung Hinterwand



1241367

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1241367>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



M23, Durchführung Hinterwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 17, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring radial, Wandstärke max.: 2,5 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1241367
Verpackungseinheit	20 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABRAFJ
GTIN	4063151441258
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	80,15 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	76,369 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

RC-17P1N8AC3K5X - Durchführung Hinterwand



1241367

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1241367>

Technische Daten

Hinweise

Bestellhinweis:	Crimpkontakte Ø 1 mm separat bestellen
-----------------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder (geräteseitig)
------------	-----------------------------------

Steckverbinder

Isolierkörper

Hinweis	Bestellhinweis: Crimpkontakte Ø 1 mm separat bestellen
Kodierung	N
Material (Isolierkörper)	PA 6.6
Anschlussart	Crimpanschluss
Kontaktausführung	Stift
Anwendung	Signal
Polzahl	17
Drehsinn	Standard
Steckgesicht	17
Anzahl Kontakt (Kontaktgruppe 1)	17
Durchmesser Kontakt (Kontaktgruppe 1)	1 mm
Bemessungsstrom Kontakt (Kontaktgruppe 1)	8 A (bei max. Anschlussquerschnitt)
Bemessungsspannung Kontakt (Kontaktgruppe 1)	48 V AC 74 V DC
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Gehäuse

Bestellhinweis:	Kontakteinsätze und Kabelklemmung/Schirmzubehör separat bestellen
Ausführung	Durchführungsgehäuse
Gewindeart	M23
Bauform	gerade
Verriegelungsart	Schraubverriegelung
Pg-Verschraubung	ohne
Montageart	Hinterwandmontage/Vierkantflansch (4x M3)
Material Gehäuse	Metall
Schutzart (gesteckt)	IP67
Dichtung zum Gerät	O-Ring radial

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

RC-17P1N8AC3K5X - Durchführung Hinterwand



1241367


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1241367>

Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)

50 % ... 65 %

Zeichnungen

Schemazeichnung



Polbild

RC-17P1N8AC3K5X - Durchführung Hinterwand



1241367

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1241367>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1241367>



EAC

Zulassungs-ID: 19060508

RC-17P1N8AC3K5X - Durchführung Hinterwand



1241367

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1241367>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 9.0	EC003569
----------	----------

RC-17P1N8AC3K5X - Durchführung Hinterwand



1241367

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1241367>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de