

HCC 4-CLT-NS35 SET - Überspannungsschutz-Basiselement



1279180

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1279180>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Überspannungsschutz-Basiselement, für Überspannungsschutz CLIXTRAB passend für Serie HCC 4, Nennspannung: 400 V, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Ihre Vorteile

- Einfache Integration des CLIXTRAB-Überspannungsschutzes in bestehende HCC 4-Anschlüsse
- Das HCC 4-CLT-NS35 SET besteht aus fünf Klemmen für ein 10-poliges HCC 4-System
- Der integrierte Erdungskontakt kann mit schwimmenden Isolationssystemen verwendet werden

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1279180
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE1145
GTIN	4063151477509
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	146 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,22 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	PL

HCC 4-CLT-NS35 SET - Überspannungsschutz-Basiselement



1279180

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1279180>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	für Überspannungsschutz CLIXTRAB passend für Serie HCC 4
Allgemein	
Hinweis	Bei Verwendung von Überspannungsschutzsteckern reduziert sich der Belastungsstrom der Reihenklemme (siehe technische Daten der CLT-Überspannungsschutzstecker).

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Durchgangsklemme
Polzahl	10
Anzahl der Anschlüsse	10
Isolationseigenschaften	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung	4 kV
------------------------	------

Anschlussdaten

Anzahl der Anschlüsse pro Etage	10
Anschluss gemäß Norm	IEC 61984
Nennspannung	400 V

Maße

Breite	72,6 mm
Höhe	75,9 mm
Tiefe	35,3 mm

Materialangaben

Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstoffgruppe	I
Isolierstoff	PA
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte	-60 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162)	bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662)	bestanden

HCC 4-CLT-NS35 SET - Überspannungsschutz-Basiselement



1279180

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1279180>

Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C)	bestanden
-------------------------------------	-----------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Lebensdauer

Steckzyklen	100
-------------	-----

Schwingen/Breitbandrauschen

Prüfspezifikation	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spektrum	Lebensdauerprüfung Kategorie 1, Klasse B, am Fahrzeugkasten angebaut
Frequenz	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ bis $f_2 = 150 \text{ Hz}$
ASD-Pegel	$0,964 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
Beschleunigung	0,58g
Prüfdauer je Achse	5 h
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse
Ergebnis	Prüfung bestanden

Schocken

Prüfspezifikation	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Schockform	Halbsinus
Beschleunigung	5g
Schockdauer	30 ms
Anzahl der Schocks je Richtung	3
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.)
Ergebnis	Prüfung bestanden

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C (max. Betriebstemperatur siehe Deratingkurve)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	20 % ... 90 %
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	IEC 61984
----------------------	-----------

Montage

Montageart	NS 35/7,5
	NS 35/15


HCC 4-CLT-NS35 SET - Überspannungsschutz-Basiselement

1279180

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1279180>

Zeichnungen

Schaltplan



HCC 4-CLT-NS35 SET - Überspannungsschutz-Basiselement



1279180

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1279180>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1279180>



EAC

Zulassungs-ID: KZ7500651131219505

HCC 4-CLT-NS35 SET - Überspannungsschutz-Basiselement



1279180

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1279180>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC004591
----------	----------

HCC 4-CLT-NS35 SET - Überspannungsschutz-Basiselement



1279180

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1279180>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de