

HC-STA-RJ45GC-BWSC-PLRBK - Steckverbinder-Set



1249559

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1249559>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Steckverbinder-Set, Polzahl: 8, CAT6, Material: PA, Gender-Changer

Ihre Vorteile

- Geringere Kosten als Metallausführung
- Möglichkeit der Kennzeichnung mittels Bezeichnungsschild 9 x 20 mm
- Geringes Gewicht
- Geringere Kondensationsgefahr

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1249559
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AFX
GTIN	4063151355029
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	39,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	39,5 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	CN

HC-STA-RJ45GC-BWSC-PLRBK - Steckverbinder-Set



1249559

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1249559>

Set besteht aus

HC-STA-D07-BWSCM-PL-BK - Gehäuse

1419278

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419278>



Anbaugehäuse D7, mit Längsbügel, Material: PA, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 25,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: ja, Standard, für Stifteinsätze

HC-Q-I-RJ45 GC-F/F - Kontakteinsatz

1422590

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1422590>



Kontakteinsatz, Polzahl: RJ45, Baugröße: D7, Ausführung : RJ45, Buchse, 50 V, 1 A, Anwendung: Daten, Gender-Changer

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden
-----------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Steckverbinder-Set
Serie	HC-D
Anwendung	Daten
Bauform	D7
Sensorart	Ethernet
Polzahl	8
Steckgesicht	RJ45
Schutzdeckel	ja

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Bemessungsstrom	1 A
Isulationswiderstand	100 MΩ
Nennspannung U_N	50 V
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT6

Schnittstellen

Signalart/Kategorie	Ethernet CAT6
---------------------	---------------

Materialangaben

Material Schutzdeckel	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	NBR
Material Gehäuse	PA
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Kontaktträger	PC
Material Verriegelungsbügel	PA

Kabel / Leitung

Signalart/Kategorie	Ethernet CAT6
Leitungsaußendurchmesser	4 mm ... 7 mm

HC-STA-RJ45GC-BWSC-PLRBK - Steckverbinder-Set



1249559

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1249559>

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C

Montage

Montageart	Wandmontage
------------	-------------

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

HC-STA-RJ45GC-BWSC-PLRBK - Steckverbinder-Set



1249559

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1249559>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440113
ECLASS-15.0	27440113

ETIM

ETIM 9.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--