

HC-STA-B24/B16-CESFD-PL-BK - Gehäuse



1252472

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1252472>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tüllengehäuse B24, für Querbügel, Material: PA, gerade, Höhe: 99,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Adaptertülle für das Kabeleinführungssystem CES, Optimal kombinierbar mit modularen Kontakteinsätzen

Produktbeschreibung

Adaptertülle für die Kombination des Kabeleinführungssystems CES mit der Steckbarkeit eines HEAVYCON-Gehäuses. Durch die Kombination der Kabeleinführungssystems CES und der Adaptertülle können mehrere Leiter komfortabel in einen Steckverbinder eingeführt werden.

Ihre Vorteile

- Möglichkeit der Kennzeichnung mittels Bezeichnungsschild 9 x 20 mm
- Einfache Montage mehrerer Leitungen in ein HEAVYCON-Gehäuse
- Halogenfreier Kunststoff
- Beschriftungsschild anbringbar

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1252472
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7CZX
GTIN	4063151360610
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	221,33 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	211,05 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	Für Modulträgerrahmen B24
-----------	---------------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse mit Bügelverriegelung
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Bauform	B24
Kabelabgang	gerade
Pg-Verschraubung	ohne

Maße

Maßzeichnung		
Breite	57,3 mm	
Höhe	99,5 mm	
Länge	122,2 mm	

Materialangaben

Material Gehäuse	PA
------------------	----

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Verriegelungstyp	Pin
------------------	-----

Montage

Montagehinweis	Das Gehäuse muss durch den B16-Dichtrahmen mit Schraubverriegelung ergänzt werden (Art.-Nr. 0801659). Durch die Kombination mit dem Dichtrahmen mit Schraubverriegelung ist eine einfache Montage mehrerer Leitungen in ein HC-Gehäuse möglich.
----------------	---

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-B24/B16-CESFD-PL-BK - Gehäuse


1252472

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1252472>




Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung



HC-STA-B24/B16-CESFD-PL-BK - Gehäuse



1252472

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1252472>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1252472>



UL Recognized

Zulassungs-ID: E255026



cUL Recognized

Zulassungs-ID: E255026

HC-STA-B24/B16-CESFD-PL-BK - Gehäuse



1252472

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1252472>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-STA-B24/B16-CESFD-PL-BK - Gehäuse



1252472

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1252472>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de