

# PRC 20/2-C3-FC-FS2,5 6-14 - Kupplungssteckverbinder



1313293

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1313293>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kupplungssteckverbinder, Artikelfamilie: PRC 20, Farbe: schwarz, Polzahl: 2, Aderquerschnitt min.: 0,5 mm<sup>2</sup>, Aderquerschnitt max.: 2,5 mm<sup>2</sup>, Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Einstellmöglichkeit für die Entriegelung: 1. mit einem Werkzeug oder 2. von Hand, Anwendungsbereich: BUS

## Ihre Vorteile

- Mehr Platz an der Gerätefront dank Übertragung von Strömen bis 20 A auf kleinem Raum
- Duo-Unlock-Verriegelungstechnologie für mehr Flexibilität bei Installation und Wartung
- Sicherer Einsatz bei extremen Umgebungsbedingungen durch hohe Schutzarten und Schlagfestigkeit
- Einfache Handhabung durch bewährte Crimp- oder Schraubanschlusstechnik
- Mechanische und Farbkodierung für eine schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1313293
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABLHBA
GTIN	4063151568948
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	50 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	38,235 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	PL

# PRC 20/2-C3-FC-FS2,5 6-14 - Kupplungssteckverbinder



1313293

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1313293>

## Technische Daten

### Hinweise

Bestellhinweis:	Einstellmöglichkeit für die Entriegelung: 1. mit einem Werkzeug oder 2. von Hand
Hinweis zur Anwendung	Montagehinweise bitte der Packungsbeilage entnehmen

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Installationssteckverbinder
Produktfamilie	PRC 20
Anwendungsbereich	BUS
Polzahl	2
Steckgesicht	2
Kodierung	2-C3

### Isolationseigenschaften

Schutzklasse	II
--------------	----

### Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	400 V (III/2,00) gemäß IEC 61984
	400 V AC (III/2,00) gemäß IEC 61535
	600 V AC / DC (III/2,00) gemäß UL 2238 / UL 2237
	500 V DC (III/2,00) gemäß IEC 61535
Bemessungsstrom	20 A (bei 2,5 mm <sup>2</sup> Leiterquerschnitt gemäß IEC 61535)

### Maße

Breite	28,5 mm
Höhe	28,5 mm
Länge	80,4 mm

### Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	schwarz (RAL 9005)
Material Dichtung	EPDM (Kabeldichtung)
	EPDM (Gehäusedichtung)
Material Gehäuse	PPE
Material Kontakträger	PPE
Material Kabelverschraubung	PPE
Material Kontakt	CuZn (Kontaktmaterial, Pb < 0.1)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

### Kabel / Leitung

Einzelader, Querschnitt	0,5 mm <sup>2</sup> 2,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge der Einzelader	10 mm (PE-Leiter 8 mm voreilend auslegen)
Halogenfreiheit	ja

# PRC 20/2-C3-FC-FS2,5 6-14 - Kupplungssteckverbind er



1313293

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1313293>

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
	IP68 (2 m / 2 h)
	IP69
Kategorie der Schlägeinwirkung	IK08 (-25°C)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C (Derating beachten)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 75 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 85 °C


er

1313293

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1313293>


Zeichnungen

Diagramm



Derating

Diagramm



Derating

# PRC 20/2-C3-FC-FS2,5 6-14 - Kupplungssteckverbinder



1313293

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1313293>

## Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1313293>

 <b>UL Listed</b> Zulassungs-ID: E221474-20240312				
	Nennspannung $U_N$	Nennstrom $I_N$	Querschnitt AWG	Querschnitt $\text{mm}^2$
keine				
	600 V	20 A	20 - 14	20 - 14

 <b>cUL Listed</b> Zulassungs-ID: E221474-20240312				
	Nennspannung $U_N$	Nennstrom $I_N$	Querschnitt AWG	Querschnitt $\text{mm}^2$
keine				
	600 V	20 A	20 - 14	-

 <b>VDE Zeichengenehmigung</b> Zulassungs-ID: 330887-TL3-1				
	Nennspannung $U_N$	Nennstrom $I_N$	Querschnitt AWG	Querschnitt $\text{mm}^2$
keine				
	500 V	20 A	-	0,5 - 2,5

# PRC 20/2-C3-FC-FS2,5 6-14 - Kupplungssteckverbind er



1313293

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1313293>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440605
ECLASS-15.0	27440605

### ETIM

ETIM 9.0	EC002560
----------	----------

# PRC 20/2-C3-FC-FS2,5 6-14 - Kupplungssteckverbind er



1313293

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1313293>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Triphenyl phosphate(CAS-Nr.: 115-86-6)
SCIP	951e1e25-f7b4-43e6-a214-32f59ba08c31

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)