

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Batteriemodul



1274520

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1274520>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Batteriemodul (Gerät mit Batterie), VRLA-AGM, 24 V DC, 1,2 Ah, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQ

Produktbeschreibung

Für kontinuierliche Überwachung und intelligentes Management besteht eine ständige Kommunikation mit der QUINT USV. Durch automatische Erkennung des Batteriemoduls und werkzeuglosen Wechsel im laufenden Betrieb ist eine schnelle Installation möglich. Die Batteriemodule für QUINT USV mit IQ Technology gehen vollständig geladen an unser Warenlager.

Ihre Vorteile

- Maximale Pufferzeiten
- Blei-AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat)

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1274520
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	H1 - Stromversorgungen
Produktschlüssel	CMUEV3
GTIN	4063151466640
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2.275 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.700 g
Zolltarifnummer	85072080
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Hinweise

Allgemein

Hinweis Batterie	Dieses Produkt enthält eine Batterie mit begrenzter Haltbarkeit, die alle paar Monate aufgeladen werden muss. Auf der Produktverpackung ist gekennzeichnet, wann die Batterie in Betrieb genommen oder nachgeladen werden muss. Die generelle Lagerfähigkeit ist im Bereich Energiespeicher unter „Späteste Inbetriebnahme“ zu finden.
------------------	--

Energiespeicher

Eingang

Eingangsspannung	24 V DC (SELV)
Nennkapazität	1,2 Ah
Ladestrom	0,36 A
Ladeschlussspannung	27,6 V DC (20 °C)

Ausgang

Ausgangsspannung	24 V DC
Ausgangsstrom	max. 15 A
Ausgangssicherung	1x 15 A
Pufferzeit	20 min (2 A)
	5 min (5 A)

Allgemein

Parallelschaltbarkeit	ja
	max. 5
Serienschaltbarkeit	nein
Batterietyp	BB Battery BP1.2-12FR
Batterie Technologie	VRLA-AGM
IQ-Technology	ja
Späteste Inbetriebnahme (nur Akku)	3 Monate (0 °C ... 20 °C)
	1 Monate (30 °C ... 40 °C)
Späteste Inbetriebnahme (nur Akku) - Bereich	1 Monate ... 3 Monate (20 °C ... 30 °C)
Lebensdauer Akku-Modul (nach Eurobat)	6 (20 °C)
Größenbezeichnung	Block
Akkupack	ja
Geeignet für Schnellladung	ja
Temperatursensor	ja
Anzahl der Ersatzbatteriekits	1x (UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH (1283114))

Anschlussdaten

Batterie

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Batteriemodul



1274520

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1274520>

Position	4.x
----------	-----

Anschluss technik

Polkennzeichnung	4.1 (+), 4.2 (-)
------------------	------------------

Leiteranschluss

Anschlussart	Schraubanschluss
starr	0,2 mm ² ... 4 mm ²
	2,5 mm ² ... 4 mm ² (empfohlen)
flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
	2,5 mm ² (empfohlen)
AWG	24 ... 12
	14 ... 12 (empfohlen)
Abisolierlänge	8 mm (empfohlen)
	8 mm
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm
	5 lb _f -in. ... 7 lb _f -in.
Antriebsform Schraubenkopf	Längsschlitz L

LIN

Position	4.x
----------	-----

Anschluss technik

Polkennzeichnung	4.3 ()
------------------	---

Leiteranschluss

Anschlussart	Schraubanschluss
starr	0,2 mm ² ... 4 mm ² (LIN)
flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (LIN)
AWG	24 ... 12 (LIN)
Abisolierlänge	8 mm (LIN)
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm (LIN)
	5 lb _f -in. ... 7 lb _f -in. (LIN)
Antriebsform Schraubenkopf	Längsschlitz L

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Batteriemodul
Produktfamilie	Batteriemodul (Gerät mit Batterie)
Anwendung	für QUINT4 DC-UPS, QUINT-UPS und TRIO-UPS-2G
Entsorgung	Altbatterien dürfen nicht dem Hausmüll beigegeben werden, sondern sind gemäß den jeweils gültigen nationalen Vorschriften zu entsorgen.

Isolationseigenschaften

Schutzklasse	III
Verschmutzungsgrad	2

Maße

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Batteriemodul



1274520

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1274520>

Artikelabmessungen

Breite	54 mm
Höhe	157 mm
Tiefe	113 mm

Bohrloch

Durchmesser	5 mm
-------------	------

Einbaumaß

Einbauabstand rechts/links	0 mm / 0 mm
Einbauabstand oben/unten	5 mm / 5 mm

Montage

Einbaulage	waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715
------------	---

Materialangaben

Gehäusematerial	Metall
Ausführung der Gehäuse	Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 40 °C
Umgebungstemperatur (Laden)	0 °C ... 40 °C
Umgebungstemperatur (Entladen)	-20 °C ... 50 °C
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	≤ 95 %
Schock	15g, 11 ms, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27)
Vibration (Betrieb)	5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (nach DNV / IEC 60068-2-6)

Zulassungen

UL

Kennzeichnung	UL/C-UL Listed UL 61010-1
---------------	---------------------------

UL

Kennzeichnung	UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location)
---------------	---

Schiffbau

Kennzeichnung	DNV
---------------	-----

Schiffbau

Kennzeichnung	ABS
---------------	-----

Schiffbau

Kennzeichnung	LR
---------------	----

Schiffbau

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Batteriemodul



1274520

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1274520>

Kennzeichnung	BV
---------------	----

Ex-Daten

Einsatz im Ex-Bereich	nein
-----------------------	------

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Batteriemodul



1274520

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1274520>

Zulassungen

🔗 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1274520>

ABS

Zulassungs-ID: 22-2244289-PDA



EAC

Zulassungs-ID: RU*DE*01.B.78948/21



cULus Listed

Zulassungs-ID: FILE E 123528



LR

Zulassungs-ID: LR22136091TA



BV

Zulassungs-ID: 41516/B0 BV

DNV

Zulassungs-ID: TAA0000265

	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine	500 V	41 A	-	- 6



IECEE CB Scheme

Zulassungs-ID: DK-134807-A1-UL



cULus Listed

Zulassungs-ID: FILE E 199827

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Batteriemodul



1274520

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1274520>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27050403
ECLASS-15.0	27050403

ETIM

ETIM 9.0	EC003893
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

1274520

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1274520>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-8
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Diboron trioxide(CAS-Nr.: 1303-86-2)
	Lead monoxide (lead oxide)(CAS-Nr.: 1317-36-8)
	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	db7d1870-c776-4a04-810c-10eed5bb3e7f

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	20,89 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
 Flachmarktstraße 8
 D-32825 Blomberg
 +49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de