

# SACC-FP-F-M12/M14-9 THR WS - Gehäuseverschraubung



1286346  
<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1286346>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gehäuseverschraubung, Buchse, M12-Schraubverriegelung, THR-Lötanschluss, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2025-Q4 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 1286346                 |
| Verpackungseinheit                       | 100 Stück               |
| Mindestbestellmenge                      | 500 Stück               |
| Verkaufsschlüssel                        | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
| Produktschlüssel                         | ABQACI                  |
| GTIN                                     | 4063151511609           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 9,2 g                   |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 9,2 g                   |
| Zolltarifnummer                          | 85366990                |
| Ursprungsland                            | DE                      |

# SACC-FP-F-M12/M14-9 THR WS - Gehäuseverschraubung



1286346

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1286346>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Produkttyp | Rundsteckverbinder-Gehäuse |
| Gewindeart | M12                        |

### Anschlussdaten

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Anschlussart | THR-Lötanschluss |
|--------------|------------------|

### Materialangaben

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
|--------------------------------|----|

### Steckverbinder

#### Anschluss 1

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Bauform Kopf          | Buchse              |
| Gewindeart Kopf       | M12                 |
| Verriegelungsart Kopf | Schraubverriegelung |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
|----------------|--------------------------|

### Montage

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Montageart | Vorderwandmontage |
|------------|-------------------|

# SACC-FP-F-M12/M14-9 THR WS - Gehäuseverschraubung



1286346

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1286346>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003556 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SACC-FP-F-M12/M14-9 THR WS - Gehäuseverschraubung



1286346

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1286346>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja   |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt              | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                        | de505b01-1703-4696-b723-c3eeb808a5e3 |

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)