

NBC-M12MSD/15,0-93K/R4AC - Netzwerkkabel



1298167

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1298167>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Netzwerkkabel, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: D, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 15 m

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1298167
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel	AF1CJO
GTIN	4063151537241
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.026,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.026,9 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datenkabel konfektioniert
Geschirmt	ja
Kodierung	D

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	48 V AC
	60 V DC
Nennstrom I_N	1 A

Materialangaben

Außenmantel, Material	PVC
-----------------------	-----

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform	Stecker gerade M12
Kodierungsart	D (Daten)
Material	CuZn (Kontakt)
	Ni/Au (Kontaktfläche)
	PA (Kontaktträger)
	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend (Griffkörper)
	Zinkdruckguss, vernickelt (Verschraubung)
Steckzyklen	≥ 100
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 90 °C

Anschluss 2

Bauform	Stecker gerade RJ45 / IP20
Polzahl	4 (8)
Material	CuSn (Kontakt)
	Ni/Au (Kontaktfläche)
	PC (Kontaktträger)
	PA (Gehäuse)
Schutzart	IP20

Kabel / Leitung

Leitungslänge	15 m
Außenmantel, Material	PVC
Außenmantel, Farbe	verkehrsrot RAL 3020
Material Innenmantel	PVC

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

NBC-M12MSD/15,0-93K/R4AC - Netzwerkkabel



1298167

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1298167>

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
	IP67
	IP20

NBC-M12MSD/15,0-93K/R4AC - Netzwerkkabel



1298167

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1298167>

Zulassungen

 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1298167>

 UL Listed Zulassungs-ID: FILE E 335024				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	60 V	0,5 A	-	-

 cUL Listed Zulassungs-ID: FILE E 335024				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	60 V	0,5 A	-	-

NBC-M12MSD/15,0-93K/R4AC - Netzwerkkabel



1298167

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1298167>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--