

NBC-USB3.0-UAM/1,8-PVC/UAM - USB-Kabel



1333155

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1333155>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



USB-Kabel, Bauform: USB-A, Schutzart: IP20, Kabellänge: 1,8 m, Polzahl: 9, 5 GBit/s, Kabelabgang: gerade, USB 3.2 Gen. 1

Ihre Vorteile

- High-Speed Datenübertragung bis 5 GBit/s
- Zuverlässige Datenübertragung dank 100 % Prüfung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1333155
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNDBB
GTIN	4063151631031
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	89,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	88 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datenkabel konfektioniert
Bauform	USB-A
Sensorart	USB 3.2 Gen. 1
Polzahl	9
Steckgesicht	USB-A
Geschirmt	ja
Kabelabgang	gerade

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	I
Verschmutzungsgrad	2

Schnittstellen

Übertragungsgeschwindigkeit	5 GBit/s
-----------------------------	----------

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstrom	1,5 A
Isulationswiderstand	10 MΩ
Prüfspannung	300 V AC
	300 V AC
Prüfspannung Ader/Ader	300 V AC
Prüfspannung Ader/Schirm	300,00 V AC
Übertragungsrate	5 GBit/s
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	USB 3.2 Gen 1
Übertragungsgeschwindigkeit	5 GBit/s

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	> 1500
Steckkraft pro Signalkontakt	< 35,00 N
Ziehkraft pro Signalkontakt	< 10 N
Biegezyklen maximal	100
Kleinster Biegeradius	3,7xD

Materialangaben

Farbe des Gehäuseteils	schwarz
Außenmantel, Material	PVC
Material Leiter	Cu

Maße

Breite	15,8 mm
--------	---------

NBC-USB3.0-UAM/1,8-PVC/UAM - USB-Kabel



1333155

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1333155>

Höhe	8 mm
Länge	45 mm

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform	Stecker gerade USB Typ A
Geschirmt	ja
Steckzyklen	1500
Isolationswiderstand	10 MΩ
Überspannungskategorie	I
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP20

Anschluss 2

Bauform	Stecker gerade USB Typ A
Geschirmt	ja
Steckzyklen	1500
Isolationswiderstand	10 MΩ
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP20

Kabel / Leitung

Leitungslänge	1,80 m
---------------	--------

PVC USB 3.0 schwarz [USB]

Geschirmt	ja
Leitungstyp	PVC USB 3.0 schwarz
Kabeltyp (Kurzzeichen)	USB
Leitungsaußendurchmesser	5,00 mm
Außenmantel, Material	PVC
Außenmantel, Farbe	schwarz
Schirmung	Alu-kaschierte Folie

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Prüfspezifikation

Kältebeanspruchung	-40 °C/96 h
Wärmebeanspruchung	85 °C/96 h
Korrosionsbeanspruchung	Salt spray test UL364-26
Isolationswiderstand benachbarte Kontakte	10 MΩ

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C

NBC-USB3.0-UAM/1,8-PVC/UAM - USB-Kabel



1333155

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1333155>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

NBC-USB3.0-UAM/1,8-PVC/UAM - USB-Kabel



1333155

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1333155>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de