

# FOC-TRX-SFP+-10G-LR-ET - Transceiver



1334218

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1334218>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Singlemode SFP+ Transceiver zur Übertragung von bis zu 10 GBit/s über 10 km bei Wellenlängen von 1310 nm im erweiterten Temperaturbereich

## Ihre Vorteile

- Maximale Flexibilität dank herstellerübergreifendem Multi-Source-Agreement (MSA)
- Hohe Anlagenverfügbarkeit dank Plug-and-Play im laufenden Betrieb
- Zukunftsicher dank RoHS 2 Konformität
- Höchste Qualität bei der Datenübertragung
- Störungssichere Datenübertragung auch für EMV sensible Anwendungen
- Zuverlässige Datenübertragung im erweiterten Temperaturbereich

## Kaufmännische Daten

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                            | 1334218                   |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                   |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                   |
| Verkaufsschlüssel                        | O1 - Automatisierungssys. |
| Produktschlüssel                         | ABNJAC                    |
| GTIN                                     | 4063151632083             |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 34,8 g                    |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 34,8 g                    |
| Zolltarifnummer                          | 85176200                  |
| Ursprungsland                            | TW                        |

## Technische Daten

### Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 13,7 mm |
| Höhe   | 13 mm   |
| Länge  | 57,3 mm |

### Materialangaben

|                  |        |
|------------------|--------|
| Material Gehäuse | Metall |
|------------------|--------|

### Schnittstellen

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10 GBit/s |
| Wellenlänge                 | 1310 nm   |

### Artikeleigenschaften

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Produkttyp     | SFP-Modul        |
| Bauform        | SFP Modul        |
| Steckgesicht   | LC-Duplex        |
| Verpackungsart | Kartonverpackung |

### Elektrische Eigenschaften

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Übertragungsrate            | 10 GBit/s |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10 GBit/s |

### Anschlussdaten

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Anschlussart | Zum Einschub in SFP-Slot |
|--------------|--------------------------|

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Schutzart                                | IP20             |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)            | -25 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage)            | -5 °C ... 55 °C  |

### Normen und Bestimmungen

|             |   |
|-------------|---|
| Laserklasse | 1 |
|-------------|---|

# FOC-TRX-SFP+-10G-LR-ET - Transceiver



1334218

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1334218>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1334218>



**cULus Recognized**  
Zulassungs-ID: E140403

# FOC-TRX-SFP+-10G-LR-ET - Transceiver



1334218

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1334218>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27440392 |
| ECLASS-13.0 | 27440392 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002943 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)