

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



CHARX control modular, Das Differenzfehlerstrom-Modul dient zur AC- und DC-Fehlerstromerfassung in Wechselstrom-Ladepunkten. Die überlagerte Schutzeinrichtung (z. B. FI-Schutzschalter) wird vor möglichen DC-Fehlerströmen geschützt.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1309695
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	Q1 - Elektromobilität
Produktschlüssel	XWBBFK
GTIN	4063151560867
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	46,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	46,4 g
Zolltarifnummer	85437090
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Differenzstrom-Überwachungsmodul
Produktfamilie	CHARX control modular
Anwendung	Fehlerstrom-Überwachungsmodul zur Erfassung von AC- und DC-Fehlerströmen in 50/60 Hz AC-Installationen
Hersteller	Western Automation
Herstellerbezeichnung	RCM14-03
Anzahl Ladepunkte	1
Ladestandard	Typ 2
Lademodus	Mode 3

Systemeigenschaften

Ladesteuerungen

Anzahl Ladepunkte	1
-------------------	---

Elektrische Eigenschaften

Art des Ladestroms	AC
Leistungsaufnahme	min. 60 mW

Messstromwandler

Durchmesser der Messspule	14 mm
---------------------------	-------

Messbereich: Differenzstrom

Differenzstrom $I_{\Delta n}$	30 mA (AC)
	6 mA (DC)
Bemessungsstrom I_n	100 A (1-phasig)
	40 A (3-phasig)

Versorgung

Versorgungsspannungsbereich	10,8 V DC ... 13,2 V DC (Nennspannungsbereich)
Nennleistungsaufnahme	60 mW
Frequenzbereich	50 Hz ... 60 Hz

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Anschlussart	Stiftleiste 4-polig
Leiterquerschnitt AWG	26

Schnittstellen

Anzahl Schnittstellen	2 (Error/Test)
-----------------------	----------------

Maße

Breite	60,7 mm
--------	---------

1309695

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1309695>

Höhe	33,6 mm
Tiefe	32,50 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C

Zulassungen

Konformität/Zulassungen

Konformität	CE-konform
-------------	------------

Normen und Bestimmungen

Normen

Normen/Bestimmungen	IEC 62955
---------------------	-----------

Montage

Einbaulage	beliebig
------------	----------

1309695

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1309695>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27144703
ECLASS-15.0	27144703

ETIM

ETIM 9.0	EC002889
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121800
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--