


CF 500/DIE TC HC 10 - Crimpeinsatz



1324137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1324137>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gesenk für Crimpautomat CF 500, gedrehte Kontakte CK 4,0-ED..., 2 gekennzeichnete Gesenkstationen

Produktbeschreibung

Für CK 4,0-ED... Kontakte

Ihre Vorteile

- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1324137
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH323Z
GTIN	4063151614010
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	67,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,22 g
Zolltarifnummer	84799070
Ursprungsland	DE

CF 500/DIE TC HC 10 - Crimpeinsatz



1324137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1324137>

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung	Für gedrehte Crimpkontakte von 6,0 mm ² ...10,0 mm ² der Serie CK4.0 ED..., die detaillierte Auflistung der Crimpkontakte befindet sich in der Packungsbeilage
-----------------------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gesenk
Verpressung	Vierkant-Crimp

Crimpstelle 1

Querschnitt max.	6 mm ²
AWG max	10

Crimpstelle 2

Querschnitt max.	10 mm ²
AWG max	8

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	6 mm ² ... 10 mm ²
Querschnittsbereich AWG	10 ... 8

Maße

Breite	9 mm
Höhe	36 mm
Länge	32 mm
Materialstärke min.	6,05 mm
Materialstärke max.	9 mm

Materialangaben

Farbe	nickelfarben
Material	Stahl
Beschichtung	vernickelt

CF 500/DIE TC HC 10 - Crimpeinsatz



1324137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1324137>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1324137>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 500/DIE TC HC 10 - Crimpeinsatz



1324137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1324137>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	17130192
ECLASS-15.0	17130192

ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF 500/DIE TC HC 10 - Crimpeinsatz



1324137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1324137>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de