

# NBC-USB2.0-UAM/2,0-PVC/UAM - USB-Kabel



1333139

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1333139>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



USB-Kabel, Bauform: USB-A, Schutzart: IP20, Kabellänge: 2 m, Polzahl: 4, 480 MBit/s, Kabelabgang: gerade, USB 2.0

## Ihre Vorteile

- Datenübertragung bis 480 MBit/s
- Zuverlässige Datenübertragung dank 100 % Prüfung

## Kaufmännische Daten

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                            | 1333139             |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück             |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück             |
| Verkaufsschlüssel                        | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel                         | ABNDBA              |
| GTIN                                     | 4063151631024       |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 81,2 g              |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 81,2 g              |
| Zolltarifnummer                          | 85444290            |
| Ursprungsland                            | CN                  |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Produkttyp   | Datenkabel konfektioniert |
| Bauform      | USB-A                     |
| Sensorart    | USB 2.0                   |
| Polzahl      | 4                         |
| Steckgesicht | USB-A                     |
| Geschirmt    | ja                        |
| Kabelabgang  | gerade                    |

### Isolationseigenschaften

|                        |   |
|------------------------|---|
| Überspannungskategorie | I |
| Verschmutzungsgrad     | 2 |

### Schnittstellen

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Übertragungsgeschwindigkeit | 480 MBit/s |
|-----------------------------|------------|

### Elektrische Eigenschaften

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Bemessungsstrom                       | 1,5 A       |
| Isolationswiderstand                  | 10 MΩ       |
| Prüfspannung                          | 300 V AC    |
|                                       | 300 V AC    |
| Prüfspannung Ader/Ader                | 300 V AC    |
| Prüfspannung Ader/Schirm              | 300,00 V AC |
| Übertragungsrate                      | 480 MBit/s  |
| Übertragungseigenschaften (Kategorie) | USB 2.0     |
| Übertragungsgeschwindigkeit           | 480 MBit/s  |

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Steckzyklen                  | > 1500    |
| Steckkraft pro Signalkontakt | < 35,00 N |
| Ziehkraft pro Signalkontakt  | < 10 N    |
| Biegezyklen maximal          | 100       |
| Kleinster Biegeradius        | 3,7xD     |

### Materialangaben

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Farbe des Gehäuseteils | schwarz |
| Außenmantel, Material  | PVC     |
| Material Leiter        | Cu      |

### Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 15,8 mm |
|--------|---------|

# NBC-USB2.0-UAM/2,0-PVC/UAM - USB-Kabel



1333139

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1333139>

|       |       |
|-------|-------|
| Höhe  | 8 mm  |
| Länge | 45 mm |

## Steckverbinder

### Anschluss 1

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Bauform                | Stecker gerade USB Typ A |
| Geschirmt              | ja                       |
| Steckzyklen            | 1500                     |
| Isolationswiderstand   | 10 M $\Omega$            |
| Überspannungskategorie | I                        |
| Verschmutzungsgrad     | 2                        |
| Schutzart              | IP20                     |

### Anschluss 2

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Bauform              | Stecker gerade USB Typ A |
| Geschirmt            | ja                       |
| Steckzyklen          | 1500                     |
| Isolationswiderstand | 10 M $\Omega$            |
| Verschmutzungsgrad   | 2                        |
| Schutzart            | IP20                     |

## Kabel / Leitung

|               |        |
|---------------|--------|
| Leitungslänge | 2,00 m |
|---------------|--------|

### PVC USB 2.0 schwarz [USB]

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Geschirmt                | ja                   |
| Leitungstyp              | PVC USB 2.0 schwarz  |
| Kabeltyp (Kurzzeichen)   | USB                  |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,50 mm              |
| Außenmantel, Material    | PVC                  |
| Außenmantel, Farbe       | schwarz              |
| Schirmung                | Alu-kaschierte Folie |

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Prüfspezifikation

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Kältebeanspruchung                        | -40 °C/96 h              |
| Wärmebeanspruchung                        | 85 °C/96 h               |
| Korrosionsbeanspruchung                   | Salt spray test UL364-26 |
| Isolationswiderstand benachbarte Kontakte | 10 M $\Omega$            |

### Umgebungsbedingungen

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Schutzart                                | IP20             |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)            | -25 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# NBC-USB2.0-UAM/2,0-PVC/UAM - USB-Kabel



1333139

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1333139>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)