

FOC-TRX-SFP+-10G-SR-IT - Transceiver



1334215

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1334215>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Multimode SFP+ Transceiver zur Übertragung von bis zu 10 GBit/s über 500 m bei Wellenlängen von 850 nm im industriellen Temperaturbereich

Ihre Vorteile

- Maximale Flexibilität dank herstellerübergreifendem Multi-Source-Agreement (MSA)
- Hohe Anlagenverfügbarkeit dank Plug-and-Play im laufenden Betrieb
- Zukunftsicher dank RoHS 2 Konformität
- Höchste Qualität bei der Datenübertragung
- Störungssichere Datenübertragung auch für EMV sensible Anwendungen
- Zuverlässige Datenübertragung im erweiterten Temperaturbereich

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1334215
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Produktschlüssel	ABNJAC
GTIN	4063151633608
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	34,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	34,6 g
Zolltarifnummer	85176200
Ursprungsland	TW

Technische Daten

Maße

Breite	13,7 mm
Höhe	13 mm
Länge	57,3 mm

Materialangaben

Material Gehäuse	Metall
------------------	--------

Schnittstellen

Übertragungsgeschwindigkeit	10 GBit/s
Wellenlänge	850 nm

Artikeleigenschaften

Produkttyp	SFP-Modul
Bauform	SFP Modul
Steckgesicht	LC-Duplex
Verpackungsart	Kartonverpackung

Elektrische Eigenschaften

Übertragungsrate	10 GBit/s
Übertragungsgeschwindigkeit	10 GBit/s

Anschlussdaten

Anschlussart	Zum Einschub in SFP-Slot
--------------	--------------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 55 °C

Normen und Bestimmungen

Laserklasse	1
-------------	---

FOC-TRX-SFP+-10G-SR-IT - Transceiver



1334215

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1334215>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1334215>



cULus Recognized
Zulassungs-ID: E140403

FOC-TRX-SFP+-10G-SR-IT - Transceiver



1334215

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1334215>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27440392
ECLASS-13.0	27440392

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--