

HC-B-G-MULTI02-PLBK - Kabelverschraubung



1345614

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1345614>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



EVO-Kunststoff-Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss, für Gehäuseserie B, Leitungsdurchmesser 3 x 3 mm ... 6 mm, 3 x 10 mm ... 14 mm

Ihre Vorteile

- Flexible Leitungsabgangsrichtung seitlich oder gerade
- Einführung von mehreren Leitungen mit unterschiedlichen Durchmessern in ein Gehäuse
- Einfache Handhabung und Montage

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1345614
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7APL
GTIN	4063151658090
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	76 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,22 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	PL

1345614

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1345614>

Technische Daten


Montage

Montagehinweis	Bajonettverschluss max. 3x lösbar
----------------	-----------------------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anzahl der Leitungen	6
Geschirmt	nein

Maße

Maßzeichnung		
Breite	72 mm	
Höhe	95 mm	
Länge	53 mm	

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	0,5 Nm ... 0,8 Nm
------------------	-------------------

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material Verschraubung	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0 (Dichtung)
	V2 (Gehäuse)
Material Dichtung O-Ring	NBR
Material Dichtung Kabeldichtung	NBR
Material Verschraubung	PA

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	3 mm ... 6 mm
Leitungsaußendurchmesser Leitung 2	3 mm ... 6 mm
Leitungsaußendurchmesser Leitung 3	3 mm ... 6 mm
Leitungsaußendurchmesser Leitung 4	10 mm ... 14 mm
Leitungsaußendurchmesser Leitung 5	10 mm ... 14 mm
Leitungsaußendurchmesser Leitung 6	10 mm ... 14 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

HC-B-G-MULTI02-PLBK - Kabelverschraubung




1345614

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1345614>

Schutzart	IP66
Schutzart (NEMA)	12 (UL 50e)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C

Zeichnungen



Maßbild

HC-B-G-MULTI02-PLBK - Kabelverschraubung



1345614

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1345614>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1345614>



cUL Recognized
Zulassungs-ID: E255026



UL Recognized
Zulassungs-ID: E255026

HC-B-G-MULTI02-PLBK - Kabelverschraubung



1345614

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1345614>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

1345614

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1345614>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,457 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de