

EML-PR (29X9)R/CHARX - Berührungsschutz



1387094

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1387094>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Berührungsschutz, Rolle, transparent, unbeschriftet, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 29 mm

Produktbeschreibung

Transparentes Schutzlaminat für das Kennzeichnungsetikett EMLP (29x9)R/CHARX für die AC-Ladestecker von Phoenix Contact E-Mobility

Ihre Vorteile

- Hohe mechanische und chemische Belastbarkeit
- Wird zum Schutz der Kennzeichnungen über das beschriftete Etikett geklebt
- Für dauerhaften Außeneinsatz geeignet

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1387094
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG2414
GTIN	4063151763923
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	89,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	80,1 g
Zolltarifnummer	39191080
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung	Transparentes Schutzlaminat für das Kennzeichnungsetikett EMLP (29x9)R/CHARX für die AC-Ladestecker von Phoenix-Contact E-Mobility
-----------------------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abdeckung
Anwendungsbereich	Phoenix Contact: EMLP (29X9)R/CHARX

Beschriftung

Anzahl der Einzelschilder	500
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	2

Maße

Breite	28,90 mm
Höhe	8,90 mm
Tiefe	0,05 mm

Materialangaben

Farbe	transparent
Material Basiselement	Polyester

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (in Anlehnung)
Anforderung	≥ 5 N
Ergebnis	Prüfung bestanden

Tesafilm Test

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 2409:2013 (in Anlehnung)
Ergebnis	Prüfung bestanden

UV Beständigkeit

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
Ergebnis	Prüfung bestanden
Prüfdauer	2000 h
Verfahren	Künstliche Bestrahlung.

Witterungsbeständigkeit

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Ergebnis	Prüfung bestanden
Prüfdauer	4000 h
Verfahren	A

Temperaturlagerung

Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
-------------------	---

1387094

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1387094>

Ergebnis	Prüfung bestanden
Dauer	840 h
Prüftemperatur	80 °C

Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre

Prüfspezifikation	DIN 50018:2013-05
Ergebnis	Prüfung bestanden
Klimastufe	AHT 1,0 S
Zyklen	2

Salznebelprüfung

Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Ergebnis	Prüfung bestanden
Prüfdauer	96 h

Umgebungsbedingungen

Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen)

Montage

Montageart	kleben
------------	--------

1387094

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1387094>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	24292214
ECLASS-15.0	24292214

ETIM

ETIM 9.0	EC002113
----------	----------

1387094

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1387094>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de