

D2HC-MP 0,30-0,85-M-SN-R - Crimpkontakt



1378351

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1378351>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Crimpkontakt, Nennstrom: 5 A, Kontaktart: Stift, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktfläche: Zinn



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1378351
Verpackungseinheit	5.000 Stück
Mindestbestellmenge	5.000 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.
Produktschlüssel	AAACXA
GTIN	4063151743871
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,47 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,43 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	CN

D2HC-MP 0,30-0,85-M-SN-R - Crimpkontakt



1378351

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1378351>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpkontakt
Produktfamilie	D2HC-MP-M
Rastermaß	0 mm

Anschlussdaten

Anschlussart	Crimpanschluss
Kontaktart	Stift
Abisolierlänge	3 mm
Leiterquerschnitt AWG	22 ... 18

Materialangaben

Kontaktoberfläche	Zinn Sn
Material Kontaktoberfläche	Zinn
Metalloberfläche Klemmstelle (Deckschicht)	Zinn (1 - 3 µm Sn)
Metalloberfläche Kontaktbereich (Deckschicht)	Zinn (1 - 3 µm Sn)
Oberflächenbeschaffenheit	schmelztauchverzinnt
Material Kontakt	Cu-Legierung

Maße

Rastermaß	-
-----------	---

Elektrische Eigenschaften

Nennstrom I _N	5 A
--------------------------	-----

D2HC-MP 0,30-0,85-M-SN-R - Crimpkontakt



1378351

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1378351>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27460291
ECLASS-15.0	27460291

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

D2HC-MP 0,30-0,85-M-SN-R - Crimpkontakt



1378351

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1378351>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de