

NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Tragschiene gelocht



1401682

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1401682>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1401682
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BE7224
GTIN	4017918020491
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	332 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	332 g
Zolltarifnummer	72166190
Ursprungsland	DE

NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Tragschiene gelocht



1401682


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1401682>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Tragschiene
------------	-------------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	15 mm
Lochbreite	12,2 mm
Lochhöhe	4,2 mm
Tiefe	5,5 mm
Länge	2000 mm
Bohrlochabstand	20 mm

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Stahl
Beschichtung	verzinkt, dickschichtpassiviert

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Prüfungen	nach EN 60715

NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Tragschiene gelocht


1401682

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1401682>



Zeichnungen

Maßzeichnung



NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Tragschiene gelocht



1401682

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1401682>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 9.0	EC001285
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--