

# SAC-8P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8FS - Sensor-/Aktor-Kabel



1404200

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404200>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M8, Kodierung: A, auf Buchse gerade M8, Kodierung: A, Kabellänge: 3 m

## Ihre Vorteile

- Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
- Platz sparen – mit hochpoligen Steckverbindern

## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 1404200                 |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                 |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                 |
| Verkaufsschlüssel                        | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
| Produktschlüssel                         | AF1BGA                  |
| GTIN                                     | 4046356681209           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 104,8 g                 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 104,5 g                 |
| Zolltarifnummer                          | 85444290                |
| Ursprungsland                            | PL                      |

# SAC-8P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8FS - Sensor-/Aktor-Kabel



1404200

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404200>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Produkttyp              | Sensor-/Aktor-Kabel |
| Anwendung               | Standard            |
| Polzahl                 | 8                   |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1                   |
| Geschirmt               | nein                |
| Kodierung               | A                   |

### Isolationseigenschaften

|                    |   |
|--------------------|---|
| Verschmutzungsgrad | 3 |
|--------------------|---|

### Materialangaben

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB                                         |
| Material Griffkörper           | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Kontakt               | CuSn                                       |
| Material Kontaktoberfläche     | Ni/Au                                      |
| Material Kontaktträger         | TPU GF                                     |
| Material Verschraubung         | Zinkdruckguss, vernickelt                  |

### Elektrische Eigenschaften

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Isolationswiderstand | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Nennspannung $U_N$   | 30 V AC                    |
|                      | 30 V DC                    |
| Nennstrom $I_N$      | 1,5 A                      |

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|             |            |
|-------------|------------|
| Steckzyklen | $\geq 100$ |
|-------------|------------|

### Signalisierung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Statusanzeige           | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Anzugsdrehmoment | 0,2 Nm (M8-Steckverbinder) |
|------------------|----------------------------|

### Steckverbinder

#### Anschluss 1

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Bauform | Stecker gerade M8 |
| Polzahl | 8                 |

# SAC-8P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8FS - Sensor-/Aktor-Kabel

1404200

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404200>

|               |   |
|---------------|---|
| Kodierungsart | A |
|---------------|---|

## Anschluss 2

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bauform       | Buchse gerade M8 |
| Polzahl       | 8                |
| Kodierungsart | A                |

## Kabel / Leitung

|               |     |
|---------------|-----|
| Leitungslänge | 3 m |
|---------------|-----|

## PUR halogenfrei schwarz [PUR]

|                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung                         |  |
| Leitungsgewicht                      | 31,4 kg/km                                                                          |
| UL AWM Style                         | 20549                                                                               |
| Polzahl                              | 8                                                                                   |
| Geschirmt                            | nein                                                                                |
| Leitungstyp                          | PUR halogenfrei schwarz [PUR]                                                       |
| Leiteraufbau Signalleitung           | 18x 0,10 mm                                                                         |
| AWG Signalleitung                    | 26                                                                                  |
| Leitungsquerschnitt                  | 8x 0,14 mm <sup>2</sup> (Signalleitung)                                             |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1 mm ±0,02 mm (Signalleitung)                                                       |
| Leitungsaußendurchmesser             | 5,10 mm ±0,15 mm                                                                    |
| Außenmantel, Material                | PUR                                                                                 |
| Außenmantel, Farbe                   | schwarzgrau RAL 7021                                                                |
| Material Leiter                      | blanke Cu-Litze                                                                     |
| Material Füller                      | PE                                                                                  |
| Material Aderisolation               | PP                                                                                  |
| Einzelader, Farbe                    | weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot                                      |
| Wandstärke Isolierung                | ≥ 0,21 mm (Signalleitung)<br>≥ 0,38 mm (Außenmantel)                                |
| Gesamtverseilung                     | 8 Adern um Füller zur Seele                                                         |
| Schlaglänge Gesamtverseilung         | 58 mm                                                                               |
| Leiterwiderstand max.                | 139 Ω/km (bei 20 °C)                                                                |
| Isolationswiderstand                 | 1 GΩ*km (bei 20 °C)                                                                 |
| Nennspannung Kabel                   | ≤ 300 V AC                                                                          |
| Prüfspannung                         | ≥ 3000 V AC (Spark Test)                                                            |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt     | 5 x D                                                                               |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D                                                                              |

# SAC-8P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8FS - Sensor-/Aktor-Kabel



1404200

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404200>

|                                          |                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt      | 25,5 mm                                                                                                                    |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 51 mm                                                                                                                      |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen)        | Biegezyklen maximal: 4000000, Biegeradius: 51 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
| Halogenfreiheit                          | nach DIN VDE 0472 Teil 815                                                                                                 |
|                                          | nach DIN EN 50267-2-1                                                                                                      |
| Flammwidrigkeit                          | nach UL 758/1581 (horizontal)                                                                                              |
|                                          | nach UL 758/1581 FT2                                                                                                       |
| Ölbeständigkeit                          | nach DIN EN 60811-2-1, 168 h bei 100 °C                                                                                    |
| Sonstige Beständigkeit                   | hydrolyse- und mikrobebeständig                                                                                            |
|                                          | beständig gegen Seewasser                                                                                                  |
|                                          | adhäsionsarm                                                                                                               |
|                                          | abriebfest                                                                                                                 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)            | bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A)                                                                            |
|                                          | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)                                                                                  |
|                                          | -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)                                                                             |

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Schutzart                                      | IP65                              |
|                                                | IP67                              |
|                                                | IP68                              |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |

## Normen und Bestimmungen

### M8

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Normbezeichnung     | M8-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-104   |

# SAC-8P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8FS - Sensor-/Aktor-Kabel

1404200

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404200>


## Zeichnungen

Maßzeichnung



Stecker M8 x 1, gerade

Maßzeichnung



Buchse M8 x 1, gerade

# SAC-8P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8FS - Sensor-/Aktor-Kabel

1404200

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404200>

Schemazeichnung



Polbild Stecker M8, 8-polig, Ansicht Stiftseite

Schemazeichnung



Polbild Buchse M8, 8-polig, Ansicht Buchsenseite

# SAC-8P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8FS - Sensor-/Aktor-Kabel

1404200

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404200>

Schaltplan



Kontaktbelegung der M8-Stecker/Buchse

# SAC-8P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8FS - Sensor-/Aktor-Kabel



1404200

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404200>

## Zulassungen

 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404200>

|  <b>UL Listed</b><br>Zulassungs-ID: FILE E 221474 |                    |                 |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                                                                    | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                              |                    |                 |                 |                           |
|                                                                                                                                    | 30 V               | 1,5 A           | -               | -                         |

|  <b>cUL Listed</b><br>Zulassungs-ID: FILE E 221474 |                    |                 |                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                                                                     | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                               |                    |                 |                 |                           |
|                                                                                                                                     | 30 V               | 1,5 A           | -               | -                         |

|  <b>EAC-RoHS</b><br>Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

# SAC-8P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8FS - Sensor-/Aktor-Kabel



1404200

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404200>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-8P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8FS - Sensor-/Aktor-Kabel



1404200

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404200>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### EF3.0 Klimawandel

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 2,212 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)