

SI-FP-R1A-D1A - Datenfrontplatte



1404496

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404496>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Datenfrontplatte mit Kontakteinsätzen, Kunststoff mit Schirmblech, 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse); 1 × D-SUB 9 (Buchse/Buchse)



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1404496
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7EDX
GTIN	4046356698399
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	48,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	48,2 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datenfrontplatte
Geschirmt	ja


Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	48 V AC/DC (D-SUB 9)
	max. 42,4 V DC (D-SUB 9, RJ45, UL-Rating)
	max. 30 V AC (D-SUB 9, RJ45, UL-Rating)
Bemessungsstrom	3 A (D-SUB 9)
	max. 175 mA (RJ45, D-SUB 9, UL-Rating)

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	0,8 ... 1 Nm
------------------	--------------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	50,7 mm
Höhe	87,5 mm
Tiefe	21 mm

Materialangaben

Material Datenfrontplatte	PBT (Datenfrontplatte)
---------------------------	------------------------

Steckverbinder

Ausführung des Kontakteinsatzes	mit 1x D-SUB 9 Buchse/Buchse, Verriegelung der Steckplätze UNC 4...40-Bolzen
	mit 1x RJ45 Buchse/Buchse, Verriegelung der Steckplätze Snap-in

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 °C ... 60 °C

Montage

Montagehinweis	passend für alle Einbaurahmen
----------------	-------------------------------

SI-FP-R1A-D1A - Datenfrontplatte


1404496

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404496>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

SI-FP-R1A-D1A - Datenfrontplatte



1404496

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404496>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404496>



cUL Recognized
Zulassungs-ID: E238705



UL Recognized
Zulassungs-ID: E238705



EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.A*30.B.01102

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27182806
ECLASS-15.0	27182806

ETIM

ETIM 9.0	EC000456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	2506dce3-ce28-484f-a3b5-8e0a6dad844d

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	5,671 kg CO2e
---------	---------------