

# SAC-8P-M12MR/ 0,5-542/M12FSSH - Sensor-/Aktor-Kabel



1406075

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1406075>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PVC, gelb, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 0,5 m

## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 1406075                 |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                 |
| Mindestbestellmenge                      | 50 Stück                |
| Verkaufsschlüssel                        | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
| Produktschlüssel                         | AF1IDD                  |
| GTIN                                     | 4046356799720           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 59,6 g                  |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g                 |
| Zolltarifnummer                          | 85444290                |
| Ursprungsland                            | US                      |

# SAC-8P-M12MR/ 0,5-542/M12FSSH - Sensor-/Aktor-Kabel



1406075

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1406075>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Produkttyp              | Sensor-/Aktor-Kabel    |
| Anwendung               | Standard, US-Leitungen |
| Polzahl                 | 8                      |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1                      |
| Geschirmt               | ja                     |
| Kodierung               | A                      |

### Isolationseigenschaften

|                        |    |
|------------------------|----|
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad     | 3  |

### Materialangaben

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB                                         |
| Material Dichtung              | NBR                                        |
| Material Griffkörper           | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Kontakt               | CuZn                                       |
| Material Kontaktoberfläche     | Ni/Au                                      |
| Material Kontakträger          | TPU GF                                     |
| Material Verschraubung         | Zinkdruckguss, vernickelt                  |
| Außenmantel, Material          | PVC                                        |

### Elektrische Eigenschaften

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Isolationswiderstand | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Nennspannung $U_N$   | 30 V AC                    |
|                      | 30 V DC                    |
| Nennstrom $I_N$      | 2 A                        |

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|             |            |
|-------------|------------|
| Steckzyklen | $\geq 100$ |
|-------------|------------|

### Signalisierung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Statusanzeige           | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Steckverbinder) |
|------------------|-----------------------------|

### Steckverbinder

# SAC-8P-M12MR/ 0,5-542/M12FSSH - Sensor-/Aktor-Kabel



1406075

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1406075>

## Anschluss 1

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Bauform       | Stecker gewinkelt M12 |
| Polzahl       | 8                     |
| Kodierungsart | A                     |

## Anschluss 2

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bauform       | Buchse gerade M12 |
| Polzahl       | 8                 |
| Kodierungsart | A                 |

## Kabel / Leitung

|               |       |
|---------------|-------|
| Leitungslänge | 0,5 m |
|---------------|-------|

## PVC gelb 105 °C [542]

|                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung                             |  |
| Leitungsgewicht                          | 58 kg/km                                                                            |
| UL AWM Style                             | 2517 (105 °C / 300 V)                                                               |
| Polzahl                                  | 8                                                                                   |
| Geschirmt                                | ja                                                                                  |
| Leitungstyp                              | PVC gelb 105 °C [542]                                                               |
| Leiteraufbau Signalleitung               | 7x 0,20 mm                                                                          |
| AWG Signalleitung                        | 24                                                                                  |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung     | 1,12 mm ±0,03 mm                                                                    |
| Leitungsaußendurchmesser                 | 6,30 mm ±0,2 mm                                                                     |
| Außenmantel, Material                    | PVC                                                                                 |
| Außenmantel, Farbe                       | gelb                                                                                |
| Material Leiter                          | verzinnte Cu-Litze                                                                  |
| Material Füller                          | PP                                                                                  |
| Material Aderisolation                   | PVC                                                                                 |
| Einzelader, Farbe                        | weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot                                      |
| Gesamtverseilung                         | 8 Adern um Füller zur Seele                                                         |
| Optische Schirmbedeckung                 | 85 %                                                                                |
| Leiterwiderstand max.                    | max. 79,7 Ω/km (20 °C)                                                              |
| Isolationswiderstand                     | ≥ (550 M Ohm/m bei 500 V)                                                           |
| Nennspannung Kabel                       | 300 V                                                                               |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt     | 12 x D                                                                              |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 76 mm                                                                               |

# SAC-8P-M12MR/ 0,5-542/M12FSSH - Sensor-/Aktor-Kabel



1406075

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1406075>

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Flammwidrigkeit               | FT1, VW-1                                      |
| Sonstige Beständigkeit        | UV-beständig                                   |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung)     |
|                               | -5 °C ... 105 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Schutzart                                      | IP65                              |
|                                                | IP67                              |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |

## Normen und Bestimmungen

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Normbezeichnung     | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101    |


# SAC-8P-M12MR/ 0,5-542/M12FSSH - Sensor-/Aktor-Kabel

1406075

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1406075>


## Zeichnungen

Maßzeichnung



Stecker M12 x 1, gewinkelt, geschirmt

Maßzeichnung




Buchse M12 x 1, gerade, geschirmt

1406075


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1406075>

Schemazeichnung



Polbild M12-Stecker, 8-polig, Ansicht Stiftseite

Schemazeichnung




Polbild Buchse M12, 8-polig, A-kodiert, Ansicht Buchsenseite

# SAC-8P-M12MR/ 0,5-542/M12FSSH - Sensor-/Aktor-Kabel

1406075

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1406075>

Schaltplan



Kontaktbelegung des M12-Stecker und der M12-Buchse

# SAC-8P-M12MR/ 0,5-542/M12FSSH - Sensor-/Aktor-Kabel



1406075

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1406075>

## Zulassungen

 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1406075>

|       |  <b>UL Listed</b><br>Zulassungs-ID: FILE E 221474 |                 |                 |                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|       | Nennspannung $U_N$                                                                                                                 | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
| keine |                                                                                                                                    |                 |                 |                           |
|       | 30 V                                                                                                                               | 2 A             | -               | -                         |

|       |  <b>cUL Listed</b><br>Zulassungs-ID: FILE E 221474 |                 |                 |                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|       | Nennspannung $U_N$                                                                                                                  | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
| keine |                                                                                                                                     |                 |                 |                           |
|       | 30 V                                                                                                                                | 2 A             | -               | -                         |



# SAC-8P-M12MR/ 0,5-542/M12FSSH - Sensor-/Aktor-Kabel



1406075

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1406075>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-8P-M12MR/ 0,5-542/M12FSSH - Sensor-/Aktor-Kabel



1406075

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1406075>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### EF3.0 Klimawandel

|         |              |
|---------|--------------|
| CO2e kg | 1,48 kg CO2e |
|---------|--------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)