

SAC-3P-M8MS/ 1,5-542/M8 FS BK - Sensor-/Aktor-Kabel



1406271

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1406271>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, gelb, Stecker gerade M8, auf Buchse gerade M8, Kodierung: A, Kabellänge: 1,5 m

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1406271
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	AI
Produktschlüssel	AF1ICA
GTIN	4046356797818
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	43 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	43 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	US

SAC-3P-M8MS/ 1,5-542/M8 FS BK - Sensor-/Aktor-Kabel



1406271

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1406271>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Anwendung	Standard, US-Leitungen
Polzahl	3
Anzahl der Kabelabgänge	1
Geschirmt	nein
Kodierung	A

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Dichtung	NBR
Material Griffkörper	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontaktträger	TPU GF
Material Verschraubung	Zinkdruckguss, vernickelt
Außenmantel, Material	PVC

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Nennspannung U_N	48 V AC
	60 V DC

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten	
Steckzyklen	≥ 100

Signalisierung

Statusanzeige	nein
Statusanzeige vorhanden	nein

Anschlussdaten

Leiteranschluss	
Anzugsdrehmoment	0,2 Nm (M8-Steckverbinder)

Steckverbinder

Anschluss 1	
-------------	--

SAC-3P-M8MS/ 1,5-542/M8 FS BK - Sensor-/Aktor-Kabel



1406271

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1406271>

Bauform	Stecker gerade M8
Polzahl	3

Anschluss 2


Bauform	Buchse gerade M8
Polzahl	3
Kodierungsart	A

Kabel / Leitung

Leitungslänge	1,5 m
---------------	-------

PVC gelb 105 °C [542]

Maßzeichnung



Leitungsgewicht	21 kg/km
UL AWM Style	2517 (105 °C / 300 V)
Polzahl	3
Geschirmt	nein
Leitungstyp	PVC gelb 105 °C [542]
Leiteraufbau Signalleitung	7x 0,20 mm
AWG Signalleitung	24
Aderdurchmesser inklusive Isolierung	1,12 mm ±0,03 mm
Leitungsaußendurchmesser	4,10 mm ±0,2 mm
Außenmantel, Material	PVC
Außenmantel, Farbe	gelb
Material Leiter	verzinnte Cu-Litze
Material Aderisolation	PVC
Einzelader, Farbe	braun, blau, schwarz
Gesamtverseilung	3 Adern längsverseilt
Leiterwiderstand max.	max. 79,7 Ω/km (20 °C)
Isolationswiderstand	≥ (550 M Ohm/m bei 500 V)
Nennspannung Kabel	300 V
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt	8 x D
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt	33 mm
Flammwidrigkeit	FT4
Sonstige Beständigkeit	UV-beständig
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

SAC-3P-M8MS/ 1,5-542/M8 FS BK - Sensor-/Aktor-Kabel



1406271

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1406271>

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65 IP67 IP68
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse)	-25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse)
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung)	-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, bewegliche Verlegung)	-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)

Normen und Bestimmungen

Normbezeichnung	M8-Steckverbinder
Normen/Bestimmungen	IEC 61076-2-104

SAC-3P-M8MS/ 1,5-542/M8 FS BK - Sensor-/Aktor-Kabel




1406271

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1406271>


Zeichnungen

Maßzeichnung



Stecker M8 x 1, gerade

Maßzeichnung



Buchse M8 x 1, gerade


SAC-3P-M8MS/ 1,5-542/M8 FS BK - Sensor-/Aktor-Kabel



1406271


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1406271>

Schemazeichnung



Polbild M8-Stecker, 3-polig, Ansicht Stiftseite

Schemazeichnung



Polbild Buchse M8, 3-polig, Ansicht Buchsenseite


SAC-3P-M8MS/ 1,5-542/M8 FS BK - Sensor-/Aktor-Kabel



1406271

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1406271>

Schaltplan



Kontaktbelegung der M8-Stecker/Buchse

SAC-3P-M8MS/ 1,5-542/M8 FS BK - Sensor-/Aktor-Kabel



1406271

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1406271>

Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1406271>

UL Listed Zulassungs-ID: FILE E 221474				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine	60 V	4 A	-	-

cUL Listed Zulassungs-ID: FILE E 221474				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine	60 V	4 A	-	-

EAC-RoHS Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387				
--	--	--	--	--

SAC-3P-M8MS/ 1,5-542/M8 FS BK - Sensor-/Aktor-Kabel



1406271

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1406271>

Klassifikationen

ECCLASS

ECCLASS-13.0	27060311
ECCLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-M8MS/ 1,5-542/M8 FS BK - Sensor-/Aktor-Kabel



1406271

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1406271>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de