

SI-M1A-GL - Einbaurahmen

1407592

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407592>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Einbaurahmen für eine Frontplatte/Steckdose, Kunststoffrahmen: schwarz, Kunststoffdeckel: grau, Schließung mit 3 mm Doppelbart und beigepacktem Drehknopf.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1407592
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7EAX
GTIN	4046356776042
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	121,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	120 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

Technische Daten


Hinweise

Hinweis zur Anwendung	mit beige packtem Drehknopf
-----------------------	-----------------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Einbaurahmen
------------	--------------

Maße

Maßzeichnung		
Breite	66 mm	
Tiefe	34,5 mm	
Länge	127 mm	

Einbaumaß

Breite Montageausschnitt	52 mm
Länge Montageausschnitt	91 mm

Materialangaben

Material Gehäuse	PBT
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-30 °C ... 80 °C

Montage

Montagehinweis	Geeignet für Wandstärken 1 mm ... 5 mm
----------------	--

Zeichnungen

Maßzeichnung



Montageausschnitt


SI-M1A-GL - Einbaurahmen

1407592

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407592>



Maßzeichnung



Maßzeichnung

SI-M1A-GL - Einbaurahmen

1407592

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407592>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407592>



cUL Recognized
Zulassungs-ID: E255026



UL Recognized
Zulassungs-ID: E255026



EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.A*30.B.01102

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27182806
ECLASS-15.0	27182806

ETIM

ETIM 9.0	EC000456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	2,857 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de