

VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-3,5 - Patch-Kabel



1406402

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1406402>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 3,5 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, grün RAL 6018

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1406402
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNABA
GTIN	4046356763448
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	256,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	249,685 g
Zolltarifnummer	85444210
Ursprungsland	PL

VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-3,5 - Patch-Kabel



1406402

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1406402>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datenkabel konfektioniert
Produktfamilie	RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5
Anwendung	Standard
Sensorart	PROFINET
Polzahl	4
Geschirmt	ja

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	I
------------------------	---

Signalisierung

Statusanzeige	nein
---------------	------

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	72 V (DC)
Übertragungsmedium	Kupfer
Übertragungsrate	100 MBit/s
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT5
Übertragungsgeschwindigkeit	100 MBit/s

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckkraft pro Signalkontakt	50,00 N
Ziehkraft pro Signalkontakt	30 N

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform	Stecker gerade RJ45
Geschirmt	ja
Schutzart	IP20

Anschluss 2

Bauform	Stecker gerade RJ45
Geschirmt	ja
Steckzyklen	≥ 750
Schutzart	IP20

Kabel / Leitung


Leitungslänge	3,50 m
---------------	--------

PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B]

VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-3,5 - Patch-Kabel

1406402

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1406402>

Maßzeichnung	
Hinweis	Mindestbiegeradius 4 x D
Polzahl	4
Geschirmt	ja
Leitungstyp	PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B]
Leiteraufbau	1x4xAWG22/7, SF/TQ
Leiteraufbau Signalleitung	7x 0,25 mm
AWG Signalleitung	22
Leitungsquerschnitt	4x 0,34 mm ²
Aderdurchmesser inklusive Isolierung	ca. 1,5 mm
Leitungsaußendurchmesser	6,50 mm
Außenmantel, Material	PVC
Außenmantel, Farbe	grün RAL 6018
Material Leiter	verzinnte Cu-Litze
Einzelader, Farbe	weiß, gelb, blau, orange
Wellenwiderstand	100 Ω ±15 Ω (bei 1 ... 100 MHz)
Kleinster Biegeradius, fest verlegt	30 mm
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt	60 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 80 °C -25 °C ... 80 °C

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
-----------	------

VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-3,5 - Patch-Kabel


1406402

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1406402>




Zeichnungen

Schemazeichnung



Schaltplan



VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-3,5 - Patch-Kabel



1406402

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1406402>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1406402>



EAC

Zulassungs-ID: 19060508

VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-3,5 - Patch-Kabel



1406402

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1406402>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-3,5 - Patch-Kabel



1406402

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1406402>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de