

G-INS-M50-L68L-PNES-BK - Kabelverschraubung



1411138

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411138>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 30 mm ... 36 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M50 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005

Ihre Vorteile

- Kunststoffmaterial entspricht UL 746C f1

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1411138
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7DCX
GTIN	4046356922708
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	100,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	97,3 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	TR

Technische Daten

Montage

Montagehinweis	1) Stutzen der Verschraubung mit dem korrekten Drehmoment im Gehäuse montieren 2) Leitung einführen 3) Überwurfmutter mit dem korrekten Drehmoment festziehen
----------------	---


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anwendung	Standard
Anzahl der Leitungen	1
Hersteller	BIMED
Herstellerbezeichnung	BM-29
Geschirmt	nein
Ausführung der Zugentlastung	A

Kennwerte

Kategorie der Schlägeinwirkung	4
Ausführung, Zugentlastung	A

Maße

Maßzeichnung	
Länge	71 mm
Länge Anschlussgewinde	18 mm
Bohrlochdurchmesser	50,1 mm ... 50,3 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	60 mm
Schlüsselweite Stutzen	60 mm
Sechskant Eckmaß	67,7 mm
Gewindeart Anschlussseite	M50 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	20 Nm \pm 2 Nm (Hutmutter)
	8 Nm (Stutzen)

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material Gehäuse	PA (Gehäuse)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Dichtung Kabeldichtung	CR

G-INS-M50-L68L-PNES-BK - Kabelverschraubung



1411138

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411138>

Material Verschraubung	PA
------------------------	----

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	30 mm ... 36 mm
Leitungsaußendurchmesser	30 mm ... 38 mm (bei UL 514 B)
Halogenfreiheit	nein

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Schutzart (NEMA)	1
	4
	4X
	12
	13
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C (statisch)

G-INS-M50-L68L-PNES-BK - Kabelverschraubung


1411138

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411138>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

1411138

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411138>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411138>

DNV

Zulassungs-ID: TAE00003WX



CSA

Zulassungs-ID: 115116



VDE Zeichengenehmigung

Zulassungs-ID: 40024418



UL Listed

Zulassungs-ID: E199260



cUL Listed

Zulassungs-ID: E199260

1411138

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411138>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,782 kg CO2e
---------	---------------