

HC-B06-SP-RBK - Profildichtung

1407706

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407706>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Profildichtung für HEAVYCON-EVO-Unterbaugehäuse der Bauform B6



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1407706
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AUX
GTIN	4046356778008
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,64 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,7 g
Zolltarifnummer	40169300
Ursprungsland	IT

HC-B06-SP-RBK - Profildichtung

1407706

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407706>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Dichtung
Anwendung	für Unterbaugehäuse (EVO)

Materialangaben

Material Dichtung Profildichtung	NBR
----------------------------------	-----

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montage

Montagehinweis	Die Ersatzdichtung ist mit dem Klebstoff Loctite-454 zu verkleben.
	Für Gehäuse HC-EVO-B06....BK


HC-B06-SP-RBK - Profildichtung

1407706

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407706>



Zeichnungen



Maßbild

HC-B06-SP-RBK - Profildichtung

1407706

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407706>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407706>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B06-SP-RBK - Profildichtung

1407706

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407706>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	23071590
ECLASS-15.0	23071590

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,111 kg CO2e
---------	---------------