

A-INLE-M32-N-S - EMV-Mutter



1411271

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411271>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

EMV-Mutter, für Gewinde M32 x 1,5, Farbe: silberfarben



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1411271
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7DZX
GTIN	4046356924023
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	13,673 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	12,84 g
Zolltarifnummer	74198090
Ursprungsland	IN

A-INLE-M32-N-S - EMV-Mutter

1411271

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411271>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Flachmutter
Gewindeart	M32

Maße

Maßzeichnung		
Länge	5,7 mm	
Durchmesser	32 mm	
Durchmesser Anschlussgewinde	32 mm	
Schlüsselweite Kontermutter	36 mm	
Sechskant Eckmaß	40 mm	
Gewindeart Anschlussseite	M32 x 1,5	
Gewindesteigung	1,5 mm	

Materialangaben

Material	Messing, vernickelt
----------	---------------------

Kabel / Leitung

Halogenfreiheit	ja
-----------------	----

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-70 °C ... 220 °C
-------------------------------	-------------------

Montage

Montagehinweis	für EMV-Kabelverschraubungen, zum Entfernen einer nicht leitfähigen Oberflächenbeschichtung
----------------	---

A-INLE-M32-N-S - EMV-Mutter


1411271

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411271>



Zeichnungen

Maßzeichnung



A-INLE-M32-N-S - EMV-Mutter



1411271

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411271>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140807
ECLASS-15.0	27140807

ETIM

ETIM 9.0	EC000879
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700
-------------	----------

A-INLE-M32-N-S - EMV-Mutter

1411271

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411271>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	17a420ff-a7e7-4b63-892b-07197ad9465b

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de