

HC-B-G-M40-EC-AL - Kabelverschraubung



1411441

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411441>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



EVO-EMV-Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss, Serie B, Größe M40, Leitungsdurchmesser 19 ... 27 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1411441
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7APM
GTIN	4046356932400
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	142,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	135 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B-G-M40-EC-AL - Kabelverschraubung



1411441


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411441>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anwendung	EMV
Anzahl der Leitungen	1
Art der Verschraubung	M40
Geschirmt	ja
Ausführung der Zugentlastung	B

Maße

Maßzeichnung	
Breite	54,2 mm
Höhe	722,4 mm
Tiefe	62 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	43 mm
Gewindesteigung	1,5 mm

Materialangaben

Farbe	aluminiumfarben
Material Druckschraube	Messing, vernickelt
Material Dichtung	NBR
Material Dichtung Kabeldichtung	NBR
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss, korrosionsbeständig
Material Verschraubung	Aluminium

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	19 mm ... 27 mm
------------------------------------	-----------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
	IP67
Schutzart (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C (statisch)

HC-B-G-M40-EC-AL - Kabelverschraubung


1411441

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411441>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

HC-B-G-M40-EC-AL - Kabelverschraubung



1411441

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411441>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411441>



cUL Recognized
Zulassungs-ID: E255026



UL Recognized
Zulassungs-ID: E255026



EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC-RoHS
Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

HC-B-G-M40-EC-AL - Kabelverschraubung



1411441

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411441>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	c7aecd5a-a5f8-43a5-a8cd-e9094a490738

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	2,316 kg CO2e
---------	---------------