

# HC-HPR-B06-HHWH-1TTM20-EM-BK - Gehäuse



1411879

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411879>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



HEAVYCON Tüllengehäuse B6, Serie HPR, mit Schraubverriegelung, mit M20-Gewinde, Abgang gerade, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen

## Ihre Vorteile

- Vibration und Schock: IEC 61373/EN 50155, Kategorie 1, Klasse 1B

## Kaufmännische Daten

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                            | 1411879             |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück             |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück             |
| Verkaufsschlüssel                        | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel                         | AF7AAI              |
| GTIN                                     | 4046356944267       |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 507 g               |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 500 g               |
| Zolltarifnummer                          | 85389099            |
| Ursprungsland                            | CN                  |

## Technische Daten


### Hinweise

|           |                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B6, BB10, DD24, M. Hohe Gehäuseform für extra großen Verkabelungsraum |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

### Artikeleigenschaften

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Produkttyp              | Gehäuse mit Schraubverriegelung |
| Gehäuseart              | Tüllengehäuse                   |
| Produktfamilie          | HC-HPR-B                        |
| Serie                   | HPR-B6                          |
| Anwendung               | Bahnanwendungen                 |
| Bauform                 | B6                              |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1                               |
| Art der Verschraubung   | 1x M20                          |
| Schutzdeckel            | nein                            |
| Kabelabgang             | gerade                          |
| Pg-Verschraubung        | ohne                            |

### Maße

|              |                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung |  |
| Breite       | 58 mm                                                                                |
| Höhe         | 100,5 mm                                                                             |
| Länge        | 132 mm                                                                               |

### Materialangaben

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Material Gehäuse            | Aluminiumdruckguss         |
| Material Gehäuseoberfläche  | pulverbeschichtet, schwarz |
| Material Verriegelungsbügel | Edelstahl                  |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Schutzart                     | IP66                     |
|                               | IP68 (0,5 bar / 24 h)    |
|                               | IP69 (ISO 20653:2013-02) |
| Schlagfestigkeit              | IK09                     |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C        |

### Mechanische Eigenschaften

# HC-HPR-B06-HHWH-1TTM20-EM-BK - Gehäuse



1411879

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411879>

## Mechanische Daten


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Art der Verschraubung | 1x M20   |
| Verriegelungstyp      | Schraube |

## Montage

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Montagehinweis | M6-Verriegelungsschraube, Sechskant mit Schlitz (SW10),<br>Anzugsdrehmoment: 4 Nm |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

1411879

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411879>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411879>

### DNV

Zulassungs-ID: TAE000037S



### EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

1411879

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411879>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|