

# REDUC-K-KV-M40/M32 BK - Reduzieradapter



1410738

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1410738>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Reduzieradapter, Anschlussgewinde: M40 x 1,5, Farbe: tiefschwarz, mit Flachdichtung

## Produktbeschreibung

Reduziert M40 auf M32

## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 1410738                 |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück                |
| Mindestbestellmenge                      | 10 Stück                |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel                         | AF7DZX                  |
| GTIN                                     | 4046356873192           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 13,43 g                 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 12,617 g                |
| Zolltarifnummer                          | 39269097                |
| Ursprungsland                            | DE                      |

# REDUC-K-KV-M40/M32 BK - Reduzieradapter



1410738

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1410738>

## Technische Daten


### Artikeleigenschaften

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Produkttyp            | Reduzieradapter |
| Dichtung vorhanden    | ja              |
| Hersteller            | Jacob           |
| Herstellerbezeichnung | M40M32 PA/SW/FD |

### Anschlussdaten

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Anzugsdrehmoment | 5 ... 7,5 Nm |
|------------------|--------------|

### Maße

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung                  |  |
| Breite                        | 50,50 mm                                                                            |
| Länge                         | 16 mm                                                                               |
| Länge Anschlussgewinde        | 10 mm                                                                               |
| Länge ohne Anschlussgewinde   | 6 mm                                                                                |
| Durchmesser                   | 40 mm                                                                               |
| Durchmesser Anschlussgewinde  | 40 mm                                                                               |
| Schlüsselweite Überwurfmutter | 46 mm                                                                               |
| Sechskant Eckmaß              | 50,5 mm                                                                             |
| Gewindeart Anschlussseite     | M40 x 1,5                                                                           |
| Gewindesteigung               | 1,5 mm                                                                              |
| Gewindeart Dichtungsseite     | M32                                                                                 |

### Materialangaben

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Farbe                          | schwarz (RAL 9005)          |
| Material                       | Polyamid glasfaserverstärkt |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB                          |
| Material Dichtung              | NBR                         |

### Kabel / Leitung

|                 |      |
|-----------------|------|
| Halogenfreiheit | nein |
|-----------------|------|

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Umgebungsbedingungen          |                                                    |
| Schutzart                     | IP65 (Abhängig von der eingesetzten Verschraubung) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 100 °C                                  |

# REDUC-K-KV-M40/M32 BK - Reduzieradapter



1410738

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1410738>

## Montage

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Montagehinweis | mit entsprechender Verschraubung: IP65 |
|----------------|----------------------------------------|


# REDUC-K-KV-M40/M32 BK - Reduzieradapter

1410738

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1410738>

## Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

# REDUC-K-KV-M40/M32 BK - Reduzieradapter



1410738

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1410738>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140806 |
| ECLASS-15.0 | 27140806 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000938 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# REDUC-K-KV-M40/M32 BK - Reduzieradapter



1410738

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1410738>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### EF3.0 Klimawandel

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,265 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)