

A-INLE-PG13,5-N-S - EMV-Mutter

1411278

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411278>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

EMV-Mutter, für Gewinde Pg13,5, Farbe: silberfarben



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1411278
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7DZX
GTIN	4046356924092
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,416 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,416 g
Zolltarifnummer	74198090
Ursprungsland	IN

A-INLE-PG13,5-N-S - EMV-Mutter

1411278

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411278>




Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Flachmutter
Gewindeart	Pg13,5

Maße

Maßzeichnung		
Länge	4,7 mm	
Durchmesser	20,4 mm	
Durchmesser Anschlussgewinde	20,4 mm	
Schlüsselweite Kontermutter	23 mm	
Sechskant Eckmaß	26 mm	
Gewindeart Anschlussseite	Pg13,5	

Materialangaben

Material	Messing, vernickelt
----------	---------------------

Kabel / Leitung

Halogenfreiheit	ja
-----------------	----

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-70 °C ... 220 °C

Montage

Montagehinweis	für EMV-Kabelverschraubungen, zum Entfernen einer nicht leitfähigen Oberflächenbeschichtung
----------------	---

A-INLE-PG13,5-N-S - EMV-Mutter


1411278

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411278>



Zeichnungen

Maßzeichnung



A-INLE-PG13,5-N-S - EMV-Mutter

1411278

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411278>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140807
ECLASS-15.0	27140807

ETIM

ETIM 9.0	EC000879
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700
-------------	----------

A-INLE-PG13,5-N-S - EMV-Mutter

1411278

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411278>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	350566dd-1c9e-4d41-9724-ef58ab2888b6

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de