


# HC-STA-B16-HLFD-1STM25-EL-AL - Gehäuse



1412717

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412717>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tüllengehäuse B16, für Querbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, seitlich, 1x M25, Höhe: 60 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard

## Ihre Vorteile

- Gute Schirmwirkung bei elektromagnetischen Störungen

## Kaufmännische Daten

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                            | 1412717             |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück             |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück             |
| Verkaufsschlüssel                        | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel                         | AF7APB              |
| GTIN                                     | 4055626059914       |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 195,6 g             |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 193,9 g             |
| Zolltarifnummer                          | 85389099            |
| Ursprungsland                            | PL                  |

## Technische Daten


### Hinweise

|           |                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K                                            |
| Allgemein | auch als pulverbeschichtete bzw. farbige Variante erhältlich:<br>1373027 HC-STA-B16-HLFD-1STM25-EL/... |

### Artikeleigenschaften

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Produkttyp              | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
| Gehäuseart              | Tüllengehäuse                 |
| Anwendung               | Standard                      |
| Bauform                 | B16                           |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1                             |
| Art der Verschraubung   | 1x M25                        |
| Kabelabgang             | seitlich                      |
| Pg-Verschraubung        | ohne                          |

### Maße

|              |                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung |  |
| Breite       | 44 mm                                                                                |
| Höhe         | 60 mm                                                                                |
| Länge        | 93,5 mm                                                                              |

### Materialangaben

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Material Gehäuse           | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
| Material Gehäuseoberfläche | unbeschichtet                          |

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Art der Verschraubung | 1x M25 |
| Verriegelungstyp      | Pin    |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Schutzart        | IP66        |
|                  | IP67        |
| Schutzart (NEMA) | 4 (UL 50e)  |
|                  | 4X (UL 50e) |
|                  | 12 (UL 50e) |

# HC-STA-B16-HLFD-1STM25-EL-AL - Gehäuse




1412717

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412717>

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Schlagfestigkeit              | IK09              |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |

## Zeichnungen

### Maßzeichnung



### Maßbild

# HC-STA-B16-HLFD-1STM25-EL-AL - Gehäuse



1412717

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412717>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412717>

**DNV**

Zulassungs-ID: TAE000037S



**cUL Recognized**

Zulassungs-ID: E255026



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: E255026

# HC-STA-B16-HLFD-1STM25-EL-AL - Gehäuse



1412717

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412717>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### EF3.0 Klimawandel

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 3,551 kg CO2e |
|---------|---------------|