HC-D-TA-M25-PLRBK - Adapter

1411352

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411352

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Gewindeadapter aus Kunststoff mit Bajonettverschluss, für EVO-Gehäuseserie D, für Vollverschraubungen M25.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1411352
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7APN
GTIN	4046356929233
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	16,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	16 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gewindeadapter
Art der Verschraubung	M25

Maße

Maßzeichnung	
Gewindeart Dichtungsseite	M25

Innenmaß

Länge Innengewinde	11 mm

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Dichtung O-Ring	NBR
Material Gehäuse	PA

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Art der Verschraubung	M25

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Montage

Montagehinweis	Bajonettverschluss max. 3x lösbar
	Dieser Gewindeadapter aus Kunststoff stellt keine elektrische Verbindung zwischen Kabelverschraubung und Steckverbindergehäuse her. Aus diesem Grund dürfen nur Kabelschutzsysteme oder Verschraubungen aus Kunststoff verwendet werden.

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 9.0	EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,274 kg CO2e

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de