

# HC-STA-B24-HHFS-1STP29-EL-AL - Gehäuse



1412760

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412760>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tüllengehäuse B24, für Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, seitlich, 1x Pg29, Höhe: 76 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard

## Ihre Vorteile

- Gute Schirmwirkung bei elektromagnetischen Störungen

## Kaufmännische Daten

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                            | 1412760             |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück             |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück             |
| Verkaufsschlüssel                        | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel                         | AF7APB              |
| GTIN                                     | 4055626060262       |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 278,7 g             |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 278,7 g             |
| Zolltarifnummer                          | 85389099            |
| Ursprungsland                            | PL                  |

## Technische Daten


### Hinweise

|           |                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M                                               |
| Allgemein | auch als pulverbeschichtete bzw. farbige Variante erhältlich:<br>1373228 HC-STA-B24-HHFS-1STP29-EL/... |

### Artikeleigenschaften

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Produkttyp              | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
| Gehäuseart              | Tüllengehäuse                 |
| Anwendung               | Standard                      |
| Bauform                 | B24                           |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1                             |
| Art der Verschraubung   | 1x Pg29                       |
| Kabelabgang             | seitlich                      |
| Pg-Verschraubung        | ohne                          |

### Maße

|              |                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung |  |
| Breite       | 44 mm                                                                                |
| Höhe         | 76 mm                                                                                |
| Länge        | 120 mm                                                                               |

### Innenmaß

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Länge Innengewinde | 14 mm |
|--------------------|-------|

### Materialangaben

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Material Gehäuse           | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
| Material Gehäuseoberfläche | unbeschichtet                          |

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Art der Verschraubung | 1x Pg29 |
| Verriegelungstyp      | Pin     |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|           |      |
|-----------|------|
| Schutzart | IP66 |
|           | IP67 |

# HC-STA-B24-HHFS-1STP29-EL-AL - Gehäuse



1412760

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412760>

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Schutzart (NEMA)              | 4 (UL 50e)        |
|                               | 4X (UL 50e)       |
|                               | 12 (UL 50e)       |
| Schlagfestigkeit              | IK08              |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |

# HC-STA-B24-HHFS-1STP29-EL-AL - Gehäuse


1412760

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412760>



## Zeichnungen

### Maßzeichnung



Maßbild

# HC-STA-B24-HHFS-1STP29-EL-AL - Gehäuse



1412760

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412760>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412760>

### DNV

Zulassungs-ID: TAE000037S



### cUL Recognized

Zulassungs-ID: E255026



### UL Recognized

Zulassungs-ID: E255026



### EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-STA-B24-HHFS-1STP29-EL-AL - Gehäuse



1412760

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412760>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### EF3.0 Klimawandel

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 5,036 kg CO2e |
|---------|---------------|