

HC-HPR-B16-HHWH-1TTM40-EM-BK - Gehäuse



1411885

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411885>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tüllengehäuse B16, mit Schraubverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x M40, Höhe: 110,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: nein, Bahnanwendungen, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen, Serie HPR

Ihre Vorteile

- Vibration und Schock: IEC 61373/EN 50155, Kategorie 1, Klasse 1B

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1411885
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AAI
GTIN	4046356944533
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	651 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	746 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	für Kontakteinsätze HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
-----------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse mit Schraubverriegelung
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Produktfamilie	HC-HPR-B
Serie	HPR-B16
Anwendung	Bahnanwendungen
Bauform	B16
Anzahl der Kabelabgänge	1
Art der Verschraubung	1x M40
Schutzdeckel	nein
Kabelabgang	gerade
Pg-Verschraubung	ohne

Maße

Maßzeichnung	
Breite	59,2 mm
Höhe	110,5 mm
Länge	166,2 mm

Materialangaben

Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Material Gehäuseoberfläche	pulverbeschichtet, schwarz
Material Verriegelungsbügel	Edelstahl

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
	IP68 (0,5 bar / 24 h)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Schlagfestigkeit	IK09
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Mechanische Eigenschaften

HC-HPR-B16-HHWH-1TTM40-EM-BK - Gehäuse



1411885

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411885>

Mechanische Daten


Art der Verschraubung	1x M40
Verriegelungstyp	Schraube

Montage

Montagehinweis	M6-Verriegelungsschraube, Sechskant mit Schlitz (SW10), Anzugsdrehmoment: 4 Nm
----------------	---

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411885>

DNV

Zulassungs-ID: TAE000037S



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

1411885

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411885>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--