

SACC-BP-F-M12/VAR-2,4/3,2-9TIP - Gehäuseverschraubung

1414233

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414233>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



M12-Gehäuseverschraubung mit toleranzausgleichender Funktion, für gerade, THR-fähige M12-Buchsenkontakteinsätze. Geeignet für Frontplattenwandstärken von 2,4 mm ... 3,2 mm.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1414233
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel	ABQADG
GTIN	4055626022741
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	10,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	9,673 g
Zolltarifnummer	79070000
Ursprungsland	DE

SACC-BP-F-M12/VAR-2,4/3,2-9TIP - Gehäuseverschraubung



1414233

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414233>

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zum Betrieb	Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes und montiertes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe >IP54 zu verschließen. Die M12-Gehäuseverschraubung kann nur in Verbindung mit Gegensteckern und Schutzkappen mit M12-Standardgewinde verwendet werden. Gegenstecker mit SPEEDCON-Gewinde können nicht verwendet werden.
---------------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder-Gehäuse
Gewindeart	M12

Materialangaben

Farbe	schwarz (Fixierhülse)
Material Gehäuse	PA 6.6 (Fixierhülse)
Material Gewindehülse	GD-Zn/Ni
Material Dichtung	FKM (Formdichtung) FKM (O-Ring (Steckgesicht))
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform Kopf	Buchse
Gewindeart Kopf	M12
Verriegelungsart Kopf	Schraubverriegelung

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	> 100
-------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart (gesteckt)	IP67 (korrekt gesteckt und verriegelt)
Schutzart	IP67 (korrekt gesteckt und verriegelt)
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse)	-25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) -40 °C ... 85 °C (ohne mechanische Betätigung)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Normen und Bestimmungen

Normbezeichnung	M12-Rundsteckverbinder
-----------------	------------------------

SACC-BP-F-M12/VAR-2,4/3,2-9TIP - Gehäuseverschraubung



1414233

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414233>

Normen/Bestimmungen	in Anlehnung an IEC 61076-2-101
---------------------	---------------------------------

Montage

Montageart	Hinterwandmontage
Montagehinweis	2-teilig verrastbar

SACC-BP-F-M12/VAR-2,4/3,2-9TIP - Gehäuseverschraubung



1414233

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414233>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31171600
-------------	----------

SACC-BP-F-M12/VAR-2,4/3,2-9TIP - Gehäuseverschraubung



1414233

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414233>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de