

HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adapter



1414247

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414247>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gewindeadapter aus Kunststoff mit Bajonettverschluss, für EVO-Gehäuseserie B, Pg13,5-Gewinde

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1414247
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7APL
GTIN	4055626022109
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	20,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	20,7 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	PL

HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adapter

1414247

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414247>



Technische Daten


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gewindeadapter
Anwendung	Bajonett B - Pg
Art der Verschraubung	Pg13,5

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	... 4 Nm
------------------	----------

Maße

Maßzeichnung	
Gewindeart Dichtungsseite	Pg13,5

Innenmaß

Länge Innengewinde	10 mm
--------------------	-------

Materialangaben

Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung O-Ring	NBR
Material Gehäuse	PA

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Art der Verschraubung	Pg13,5
-----------------------	--------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C

Montage

Montagehinweis	Bajonettverschluss max. 3x lösbar Dieser Gewindeadapter aus Kunststoff stellt keine elektrische Verbindung zwischen Kabelverschraubung und Steckverbindergehäuse her. Aus diesem Grund dürfen nur Kabelschutzsysteme oder Verschraubungen aus Kunststoff verwendet werden.
----------------	---

HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adapter


1414247

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414247>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adapter



1414247

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414247>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414247>

DNV

Zulassungs-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Zulassungs-ID: E255026



UL Recognized

Zulassungs-ID: E255026



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adapter

1414247

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414247>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adapter



1414247

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414247>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,246 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de